



Keluarga baru dalam tingkatan Corepro tetapi untuk target pelanggan yang berbeda

Contractor Grade LEDtube T8

Philips Contractor Grade LEDtubes adalah cara cepat dan mudah untuk mengganti lampu fluoresen T8 atau tabung LED lainnya dengan waktu pengembalian yang cepat. Rangkaian LEDtubes tidak hanya membutuhkan investasi awal yang rendah, tetapi efisiensi energi LED juga memberikan penghematan instan yang dapat Anda andalkan selama masa pakai yang panjang dan andal. Selain itu, dengan ukuran lampu dan distribusi cahaya yang sama dengan lampu fluoresen alternatif, Anda tidak akan melihat bedanya. Anda tidak perlu lagi memperhatikan teknologi driver, Contractor Grade LEDtube dipasang pada lampu yang beroperasi dengan koneksi daya listrik. Sangat mudah dioperasikan!

Benefits

- Efisien energi tingkat tinggi
- Pemasangan yang mudah
- Faktor bentuk konvensional untuk menyesuaikan dengan lampu yang ada
- Bebas merkuri

Contractor Grade LEDtube T8


Features

- Pengurangan biaya operasional berkat pemakaian energi yang lebih rendah
- Biaya perawatan yang lebih rendah berkat masa pakai 2-3 kali lipat lebih lama daripada lampu konvensional
- Cara tercepat dan termudah untuk meningkatkan lampu lama ke teknologi LED
- Produk dan proses pemasangan yang sangat aman

Application

- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- ritel
- kantor
- aplikasi industri dan rumah

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm

Contractor Grade LEDtube T8



Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	30.000 jam
Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	240 °
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	0,7 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Watt yang Setara	36 W
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	65 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	T8
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Kode	
		Terkorelasi (Nom)	Warna	Flux Cahaya
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	4000 K	840	1.600 lm
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	6500 K	865	1.600 lm
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	4000 K	840	1.900 lm
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	6500 K	865	1.900 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	16 W
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	16 W
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	18 W
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	18 W



Contractor Grade LEDtube T8

