



A mágneses előtételk ideális alternatívája

PrimaVision BasePerform

Rendkívül megbízható elektronikus előtét SON lámpákhoz; energiát takarít meg a mágneses előtételknél nagyobb világítási hatásfok révén, és csökkenti a karbantartási költségeket az 50 000 órát is elérő élettartamnak köszönhetően.

Előnyök

- Az SON lámpákkal való optimális működésre tervezték: akár 6 évig is működik karbantartás nélkül.
- Versenyképes ár; a mágneses rendszerhez hasonló (előtét + gyújtó + kondenzátor egyben)
- Ugyanannyi előtét kismegszakítónként mint az elektromágneses előtételknél

Szolgáltatások

- 50 000 órás élettartam, 3 év jótállás
- Időtálló megoldás [A2-megfelelőség], felveszi a versenyt az elektromágneses rendszerekkel
- Széles hőmérséklettartomány: -30 és +55 °C között

Alkalmazás

- Országutak
- Városi utcák
- Parkok

Versions



Lamp Driver, eHID, HID-PV Base
50 SON C3 220-240V




GPPR IPVCP0Xt 0016



GPPR_IPVCP0Xt_PHL_0011-
Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Működtetés és elektronika

		Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
Order Code	Full Product Name	
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	13
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	8

		Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
Order Code	Full Product Name	
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	11

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	C3
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	Q

Order Code	Full Product Name	Ház
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	Q

