



经典复古设计

经典 LEDspotMV

Classic LEDspotMV 采用经典复古设计，提供如同卤素灯般的暖光，同时还能节省约 90% 的能源成本。它可以兼容大多数带 GU10 支座的现有灯具，经过设计改造，可替代卤素或白炽射灯。LED 灯泡不仅能节约大量能源，还可最大限度地降低维护成本。

优点

- 使用寿命长
- 大量节约能源
- 产生的热量低。

特点

- 经典复古设计
- 轻松改造
- 节能

应用

- 工作温度介于 -20 °C 至 45 °C 环境温度之间
- 仅用于干燥的室内环境；可用于大多数带 GU10 灯座且提供充足空间（10 mm 自由开放区域）的开放式灯具
- 不适合用于应急照明设备或出口照明

Versions




LEDspotMV GU10 MR16 ND



CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D

二维绘图



Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm



一般信息	
底盖	GU10
切换循环	50,000
标称使用寿命	15,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	36 °
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
功耗	4.6 W
启动时间 (标称)	0.5 s
瓦数相当	50 W
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外形	PAR16
审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	5 kWh

灯技术


Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量	发光强度 (标称)
929001215208	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	2700 K	827	395 lm	700 cd
929001218108	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	830	410 lm	740 cd

温度


Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929001215208	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	78 °C
929001218108	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	85 °C



Accent Diagrams




Accent Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10
827 36D




Accent Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10
830 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - Essential LED 4.6-50W GU10
827 36D



Beam diagram - Essential LED 4.6-50W GU10
830 36D

