



Hagyományos fémhalogén fényforrások azonnali energiamegtakarítást nyújtó közvetlen kiváltására alkalmas

MASTERColour CDM MW Eco

Átlátszó, cső- vagy elliptikus diffúzburás kerámiacsöves fémhalogén izzók egyéni kialakítással a hagyományos fémhalogén fényforrások cseréjére azokénál nagyobb teljesítménnyel a meglévő lámpatestekben.

Előnyök

- A hagyományos fémhalogén izzók közvetlen kiváltására, működik a meglévő előtéttekkel (higany és nátrium)
- A legalacsonyabb teljes élettartam alatti költség, fényforrás csere esetén az energiamegtakarításnak és a nagy fényáram-megmaradás miatti hosszú élettartamnak köszönhetően

Szolgáltatások

- Bevált Philips technika (CDM)
- Nagy hatásfok az energiamegtakarítás érdekében és magasabb kezdeti fény
- Hosszú élettartamot eredményező kiváló fényáram-megmaradás
- Kiváló színvisszaadás (az EN1246-1 szerint)


Alkalmazás

- Sportalkalmazások, épületek és műemlékek fényárvilágítása, térvilágítás (pl. kikötőkben és építési területeken), előtető világítás (pl. benzinkutaknál)
- Csarnokvilágítás, pl. ipari műhelyek, kiállítócsarnokok, hipermarketek, bevásárlóközpontok, barkácsáruházak, templomok, repülőterek és vasútállomások világítása


Figyelmeztetések és biztonság

- Nagynyomású, külső gyújtóval ellátott higany- vagy nátriumizzókhöz tervezett kapcsolóberendezéssel együtt használható.
- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt el a helyi hulladékgyűjtőben újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.
- A meleg újraindulási idő maximum 15 perc lehet, ezért a T15 gyújtók használatát javasoljuk.

Méretezett rajza



Product	D	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47 mm	11,9 mm	161 mm	257 mm



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

MASTERColour CDM MW Eco

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,371
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,366
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4200 K
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás anyaga	Kemény üveg

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Működési helyzet
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	UNIVERZÁLIS
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	UNIVERZÁLIS

Order Code	Full Product Name	Működési helyzet
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	UNIVERZÁLIS
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	P45

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	
			(névleges)	Fényáram
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	88	90 lm/W	32 400 lm
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	89	90 lm/W	20 500 lm
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	88	94 lm/W	21 400 lm

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	
			(névleges)	Fényáram
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	88	98,06 lm/W	35 400 lm
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	88	98,06 lm/W	35 400 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség	
		(névleges)	Teljesítményfelvétel
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	118 V	360,0 W
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	117 V	228,5 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség	
		(névleges)	Teljesítményfelvétel
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	127 V	227,0 W
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	123 V	361,0 W

Mechanika és tokozás

MASTERColour CDM MW Eco

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	Matt bevonatú üveg	B90
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	Matt bevonatú üveg	B90

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	Átlátszó	T46
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	Átlátszó	T46

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	360 kWh	48 mg	48,0 mg
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	229 kWh	32 mg	32,0 mg
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	227 kWh	32 mg	32,0 mg
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	361 kWh	48 mg	48,0 mg

