



Енергоефективне освітлення для промислового та комерційного застосування

GreenUp Wellglass

Світлодіодний світильник GreenUp LED Welglass призначений для заміни традиційного WelGlass потужністю до 70 Вт із забезпеченням навантаження лише 35 % від навантаження для аналогічного освітлення. Це ідеальне світлодіодне рішення для зовнішнього застосування та промисловості із суворими умовами, як-от електростанції, металообробка та безпечні зони хімічної та нафтохімічної промисловості. У порівнянні зі звичайним ксеноновими світильниками WelGlass ця модель покращує надійність, комфорт, водночас значно знижуючи витрати на енергію та обслуговування. Світильники GreenUp Welglass поставляються з 2 різними кріпленнями, на трубу та за допомогою кронштейна, а також із 2 видами променя, (ламбертовським і у формі крила летючої миші).

Переваги

- Безпечні та надійні якості
- Високий рівень енергозбереження
- Комфортне світло

Характеристики

- Водонепроникні, пилонепроникні, ударостійкі та антикорозійні характеристики, що відповідають вимогам зовнішнього застосування
- Ефективність системи 100 лм/Вт, заміна ксенонових світильників 1:1, до 68 % енергозбереження
- CRI >80, комфортне світло з низькими показниками засліплення
- Термін служби 50 000 годин зі стабільністю світлового потоку 70 %
- Два варіанти монтажу: кріплення на трубу та кронштейн для кріплення на стіну/стелю

Застосування



- Застосування в складних промислових умовах

Версії



KNX-PIPE-2P-2G

Розміри



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Світловіддача (номінальна) (ном.)	110 lm/W
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	220~240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корпус матовий
Колір корпусу	Темний сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65
Затвердження й застосування	
Знак CE	Ні
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Світловий потік
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	6500 K	4 400 lm
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	6500 K	3 200 lm
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	4000 K	3 200 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	40 W
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	29 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	29 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	від -30 °C до +45 °C
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	від -30 °C до +50 °C

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	від -30 °C до +50 °C

