



Maxos LED-indsæt til TTX400 – vinder på effektivitet og stort afkast

Maxos indsats til TTX400

Kunderne i detailhandelindustrien har brug for almene belysningsløsninger, der kan tjene sig selv ind, samtidig med at de overholder alle de relevante standarder for anvendelse i supermarkeder og øvrig industri. Hvis der ønskes en begrænset investering, giver Maxos LED-indsæt til TTX400 klassens bedste energibesparelser, samtidig med at der opnås høje luxniveauer ved de påkrævede farvetemperaturer og blændingsfaktorer. Det minimalistiske Maxos LED-indsæt til TTX400 består af udskiftelige LED-plader med mellemhøj effekt, der monteres på en TTX400-standard samleskinne. Det er muligt at vælge mellem linser med mellembred og dobbelt asymmetrisk stråle, så lysfordelingen bliver fleksibel. Sammenlignet med en traditionel lysstofinstallation tjener denne yderst effektive LED-løsning sig selv ind på under tre år. Det er ikke den eneste fordel, da brugen af vores opgraderbare LED-motorplatform, betyder at Maxos LED-indsæt til TTX400 er en fuldt ud fremtidssikret løsning.

Fordele

- Store energibesparelser for en begrænset investering
- Behageligt lys og lang levetid
- Kompatibilitet med afprøvet TTX400-samlesystem

Maxos indsats til TTX400

Funktioner

- LED-plader med mellemhøj effekt; udskiftelig LED-enhed
- Op til 138 lm/W effektivitet
- LED-forkoblingskasser til T5- og TL-D-længde samlesystemer (højt lysudbytte); LED-forkoblingskasser til udskiftning med samme lysudbytte som de installerede T5- og TL-D-løsninger (lavere wattforbrug)
- Mulighed for at vælge mellem linser med mellemstor, bred og dobbelt asymmetrisk stråle
- Kompatible med vores TTX400-standardskinner til TL5 49 W- og TL-D 58 W-længder

Anvendelsesområder

- Industri
- Lagre
- Supermarkeder, gør det selv-butikker, detailbutikker med elektronik, showrooms


Versions



IPPR 4MX400i 0001


Maxos LED Insert for TTX400

Målskitse



Maxos indsats til TTX400

Oplysninger om produktet



IPDP_4MX400i_0003-Detail
photo



IPDP_4MX400i_0005-Detail
photo

Maxos indsats til TTX400

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Forkobling	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lyskildens strålevinkel	120 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Antal lyskilder	1

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæpningsniveau	1%

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polymetylmethacr ylat
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Produktdata

Produktseriekode	4MX400
------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
910629124726	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	LED55S
910629166826	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	LED80S

Lysteknisk

Maxos indsats til TTX400

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt		
		(nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910629124726	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	169 lm/W	5.500 lm	Bred stråle



Order Code	Full Product Name	Lyseffekt		
		(nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910629166826	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	166 lm/W	8.000 lm	Smalstrålende

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910629124726	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910629166826	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	48 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629124726

Polar Normal (separate) - 4MX400I -
910629166826

