



La solution de remplacement des R7S halogènes

Lampes CorePro LEDlinear R7S

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Avantages

- Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions


- Remplacement aisé
- Fonctionne sur du 220–240 V AC et son facteur de forme est conçu pour un remplacement direct dans tous les supports à double douille
- Durée de vie de 15 000 heures (B50L70)
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS

Application

- Salles de séjour, couloirs, luminaires pour l'extérieur (éclairage de sécurité), luminaires sur pied mobile pour l'intérieur, éclairage destiné à la construction

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Versions



LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4




LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1


Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 000
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	50 000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	50 000
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	50 000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 000 lm
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	300 degré(s)	3000 K	830	1 521 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	3000 K	830	810 lm
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	3000 K	830	2 460 lm

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	4000 K	840	2 460 lm
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	300 degré(s)	3000 K	830	950 lm
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	300 degré(s)	4000 K	840	1 000 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	4000 K	840	850 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 to 60 Hz	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50 to 60 Hz	14 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-	11,5 W	100 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 to 60 Hz	17,5 W	150 W
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-	7 W	60 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	50 to 60 Hz	7,2 W	60 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	88 °C
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	88 °C
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Oui
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Oui
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Non
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Non
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Uniquement avec certains variateurs

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Uniquement avec certains variateurs
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Non
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Non
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Linéaire
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Linéaire
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	Transparent	R7S
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Transparent	Linéaire
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Linéaire

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Linéaire
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	Transparent	R7S
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	Transparent	R7S
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Transparent	Linéaire








Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	14 kWh

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
30199300	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	-20 à +45 °C	12 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	-	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	18 kWh
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	18 kWh
30193100	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	-20 à +45 °C	7 kWh
30195500	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	-20 à +45 °C	7 kWh
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	-	8 kWh



Lampes CorePro LEDlinear R7S

