



Untuk performa terbaik dan keberlanjutan

MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor menciptakan suasana hangat dan nyaman untuk tempat hospitality, rumah, dan restoran. Produk ini menawarkan pencahayaan superior yang memiliki spektrum khusus, CRI tinggi, dan fitur peredupan dalam. Terlebih lagi, desain lensa tanpa trim yang inovatif juga akan cocok dengan hampir semua dekorasi interior dengan tampilan yang ringkas dan rapi. Selain itu, dengan MASTER LEDspot ExpertColor, Anda dapat memanfaatkan rangkaian lengkap ExpertColor, yang juga mencakup lampu LEDspot MR16, LEDspot AR111, dan LEDspot PAR. MASTER LEDspot ExpertColor memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya perawatan tanpa mengurangi kualitas cahaya dan masa pakai, memungkinkan pemilik perumahan dan bisnis untuk mencapai laba atas investasinya dalam waktu singkat.

Benefits

- Ciptakan suasana hangat dan nyaman dengan MASTER LED GU10
- Solusi retrofit bebas gangguan untuk keberlanjutan dan efisiensi energi lebih besar
- Dekor interior, perabotan dan kain terlihat bagus

Features


- Spektrum warna yang disesuaikan meniru warna cahaya halogen
- Realisasi warna terbaik CRI97, R9>85
- Dapat ditingkatkan dengan lampu halogen GU10 tegangan utama
- Peredupan yang dalam dan mulus dengan kompatibilitas trafo yang luas

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Application

- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Retail
- Perumahan

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Informasi Umum

Tutup-Dasar	GU10
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	40.000 jam

Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI)	97
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan

Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	5,5 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Watt yang Setara	50 W

Suhu

T-Case Maksimum (Nom)	80 °C
-----------------------	-------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
------------------	----

Mekanis dan Housing

Bentuk Bohlam	PAR16
---------------	-------

Penyetujuan dan Aplikasi

Penggunaan Energi kWh/1000 h	6 kWh
------------------------------	-------


Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya (Nom)	Suhu Warna (Terkorelasi (Nom))	Kode Warna	Flux Cahaya
929001347008	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	24 °	2700 K	927	385 lm
929001347108	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	24 °	3000 K	930	405 lm
929001347308	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	36 °	2700 K	927	385 lm
929001347408	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	36 °	3000 K	930	405 lm

Teknis Lampu (2/2)

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Order Code	Full Product Name	Intensitas Cahaya (Nom)
929001347008	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	1.000 cd
929001347108	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	1.000 cd
929001347308	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	800 cd
929001347408	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	800 cd




120°


90°

60°


MASTER LEDspot ExpertColor MV




Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 24D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 24D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 36D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 36D

