



For topp ytelse og bærekraft

MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for gjestfrihetsarenaer, hjem og restauranter. De tilbyr overlegen belysning som har et tilpasset spektrum, høy CRI og dyp dimming. Dessuten vil den innovative, trimløse linsedesignen også passe nesten enhver interiørdekor med sitt rene og pene utseende. I tillegg kan du med MASTER LEDspot ExpertColor dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MR16, LEDspot AR111 og LEDspot PAR-lamper. MASTER LEDspot ExpertColor leverer enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går på bekostning av lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå avkastning på investeringen innen kort tid.

Fordeler

- Skap en varm og behagelig atmosfære med MASTER LED GU10
- Problemfri ettermonteringsløsning for høyere energieffektivitet og mer bærekraftighet
- Interiør, møbler og tekstiler ser flotte ut

Funksjoner


- Det tilpassede fargespekteret gjengir de samme fargene som halogen
- Førsteklasses fargegjengivelse CRI97, R9>85
- Kan ettermonteres med hovedspenningshalogen GU10
- Dyp og jevn dimming og kompatibilitet med mange transformatorer

Søknad

- Hotell- og restaurantnæringen
- Detaljhandel
- Boligområder

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Målskisse



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50 mm	54 mm
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	40 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	97
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16

Teknisk belysning (1/2)

		Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	25 grad(er)	2700 K	927	265 lm
929001346502	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	25 grad(er)	3000 K	930	280 lm
929001346602	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	25 grad(er)	4000 K	940	300 lm
929001346702	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	36 grad(er)	2700 K	927	265 lm
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	36 grad(er)	3000 K	930	280 lm
929001346902	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	36 grad(er)	4000 K	940	300 lm
929001347002	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	25 grad(er)	2700 K	927	355 lm
929001347102	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	25 grad(er)	3000 K	930	375 lm
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	25 grad(er)	4000 K	940	400 lm
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	36 grad(er)	2700 K	927	355 lm
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	36 grad(er)	3000 K	930	375 lm
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	36 grad(er)	4000 K	940	400 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)	Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	700 cd	929001346702	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	540 cd
929001346502	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	750 cd	929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	560 cd
929001346602	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	800 cd	929001346902	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	600 cd

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929001347002	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	1 000 cd
929001347102	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	1 000 cd
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	1 050 cd

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	800 cd
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	800 cd
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	800 cd

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9 W	35 W
929001346502	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9 W	35 W
929001346602	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9 W	35 W
929001346702	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9 W	35 W
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9 W	35 W
929001346902	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929001347002	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5 W	50 W
929001347102	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5 W	50 W
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5 W	50 W
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5 W	50 W
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5 W	50 W
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5 W	50 W

Mekanikk og innfatning










Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	-
929001346502	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	-
929001346602	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	-
929001346702	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	-
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	-
929001346902	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	Matt


Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
929001347002	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	Matt
929001347102	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	Matt
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	-
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	-
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	-
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	-

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929001346402	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	4 kWh
929001346502	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	4 kWh
929001346602	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	4 kWh
929001346702	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	4 kWh
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	4 kWh
929001346902	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	4 kWh
929001347002	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	6 kWh
929001347102	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929001347202	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	6 kWh
929001347302	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	6 kWh
929001347402	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	6 kWh
929001347502	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	6 kWh







Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 927 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 930 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 940 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
3.9-35W GU10 940 36D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 25D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV


Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor
5.5-50W GU10 940 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 927 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 930 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 940 25D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W
GU10 940 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 25D




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 940 25D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 930 36D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W
GU10 940 36D

