



Tu LED GU10 cotidiana

Dicroica LED GU10 Essential

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación
- Vida útil de hasta 15 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar

Dicroica LED GU10 Essential

Versions



CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D






LEDspots LATAM1 AR111 GU10



LEDspots MV PAR16 GU10

Plano de dimensiones




Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm

Dicroica LED GU10 Essential

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	111 mm	65 mm
LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	111 mm	65 mm

Información general	
Tapa-base	GU10
Ciclo del interruptor	50.000
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929002981071	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D	15.000 hora(s)
929003739971	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D	15.000 hora(s)
929001218182	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15.000 hora(s)
929001218382	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	25.000 hora(s)
929002499712	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	25.000 hora(s)
929002466781	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25.000 hora(s)
929002466981	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	25.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso (nominal)	Intensidad lumínica (nominal)
929002981071	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	520 lm	800 cd
929003739971	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	550 lm	1.000 cd
929001218182	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	410 lm	740 cd
929001218382	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	430 lm	770 cd
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	30 °	2700 K	827	1.000 lm	3.500 cd
929002499712	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	30 °	6500 K	865	1.100 lm	3.500 cd
929002466781	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	840 lm	750 cd
929002466981	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	60 °	6500 K	865	900 lm	750 cd

Operación y aspectos eléctricos

Dicroica LED GU10 Essential

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002981071	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D	-	4,9 W	65 W
929003739971	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D	-	4,9 W	65 W
929001218182	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	4,6 W	50 W
929001218382	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	4,6 W	50 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002981071	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D	75 °C
929003739971	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D	75 °C
929001218182	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	75 °C
929001218382	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	75 °C
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	70 °C

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929002981071	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D	Transpar.	PAR16
929003739971	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D	Transpar.	PAR16
929001218182	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Transpar.	PAR16
929001218382	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Transpar.	PAR16

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002981071	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D	-20 a +45 °C
929003739971	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D	-20 a +45 °C
929001218182	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-20 a +45 °C
929001218382	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-20 a +45 °C
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	-
929002499712	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	-








Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	50 to 60 Hz	12 W	70 W
929002499712	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	50 to 60 Hz	12 W	70 W
929002466781	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	6,7 W	90 W
929002466981	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	-	6,7 W	100 W

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002499712	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	70 °C
929002466781	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
929002466981	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	75 °C


Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	-	AR111
929002499712	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	-	AR111
929002466781	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Transpar.	PAR16
929002466981	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	Transpar.	PAR16

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002466781	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-20 a +45 °C
929002466981	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	-20 a +45 °C


Dicroica LED GU10 Essential




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D




Accent Diagram - LEDspot 70W AR111GU10 827
220-240V 30DND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 865 36D



Accent Diagram - LEDspot 70W AR111GU10 865
220-240V 30DND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
865 60D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D

Dicroica LED GU10 Essential


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 865 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
865 60D




Beam diagram - LEDspot 70W AR111GU10 827
220-240V 30DND



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D



Beam diagram - LEDspot 70W AR111GU10 865
220-240V 30DND

Dicroica LED GU10 Essential

