



La solución de lámpara LED asequible

Lámparas LED versión estándar

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta lámpara es el reemplazo perfecto para tus lámparas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características

- Fácil renovación con conectores E27 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas de luz LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

Lámparas LED versión estándar

Versions



LEDbulb LATAM1 A70 E27 FR






80W E27 A60 FR



LEDbulb LATAM1 A80 E27 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	71 mm	142 mm

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10WE27 6500KLV 1PF/12FOB	60 mm	108 mm

Product	D	C
LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	80 mm	156 mm

Lámparas LED versión estándar

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50,000
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Código de color	865
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	25,000 hora(s)
929002386998	EcoHome LEDBulb 10WE27 6500KLV 1PF/12FOB	6,000 hora(s)
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	25,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	1,800 lm
929002386998	EcoHome LEDBulb 10WE27 6500KLV 1PF/12FOB	700 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	2,300 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Equivalente en		
		Frecuencia de línea	Consumo de energía	potencia en vatios
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	50 to 60 Hz	18 W	125 W
929002386998	EcoHome LEDBulb 10WE27 6500KLV 1PF/12FOB	-	10 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente en		
		Frecuencia de línea	Consumo de energía	potencia en vatios
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	50 to 60 Hz	22 W	125 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	90 °C
929002386998	EcoHome LEDBulb 10WE27 6500KLV 1PF/12FOB	85 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	90 °C

Mecánica y carcasa

Lámparas LED versión estándar

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	A23
929002386998	EcoHome LEDBulb 10WE27 6500KLV 1PF/12FOB	A19

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	A25

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	-
929002386998	EcoHome LEDBulb 10WE27 6500KLV 1PF/12FOB	-20 a +45 °C
929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	-

