



La solución de vela LED asequible

Velas y gotas LED versión estándar

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta vela es el reemplazo perfecto para tus velas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características

- Fácil renovación con conectores E27 y E14 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas de luz LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños



Velas y gotas LED versión estándar

Versions



LEDbulb G45 E27 FR

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	35 mm	103 mm

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	45 mm	77 mm
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	45 mm	77 mm

Velas y gotas LED versión estándar

Información general	
Ciclo del interruptor	50,000
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso	350 lm
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Vida útil nominal
929002426411	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	E14	15,000 hora(s)
929002426511	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	E14	15,000 hora(s)
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	E27	10,000 hora(s)
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	E27	10,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color
929002426411	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	2700 K	827
929002426511	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	6500 K	865

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	3000 K	830
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	6500 K	865

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002426411	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	3.5 W
929002426511	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	3.5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	4 W
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	4 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002426411	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	65 °C
929002426511	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	65 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	75 °C
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	75 °C

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002426411	LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF	B35
929002426511	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF	B35
929001991971	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	G45
929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	G45

Velas y gotas LED versión estándar

