

Para uma combinação ideal de valor e rendimento

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

Benefícios

- Poupa cerca de 90% de energia em comparação com as lâmpadas decorativas convencionais
- A longa vida útil reduz a necessidade de substituições
- Substituição retrofit fácil para as lâmpadas convencionais

Características

- Encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Iluminação de muito boa qualidade com uma boa restituição cromática (CRI>80)
- Concebidas para serem vistas, são bonitas acesas ou apagadas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação


- Residências
- Hotéis

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W




LEDbulb E27 A60 5.5W




LEDbulb E27 T32 5.5W


Desenho dimensional



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Informações gerais	
Casquilho	E27
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	1800 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Código da cor	818
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo Luminoso	250 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	4 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Potência equivalente	25 W
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	35 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

