



Tehokas kohdevalaistus, voidaan jälkiasentaa MR16- halogeenispottilamppu ujen tilalle.

MASTER LEDspot LV

Intensiiviseen korostusvalaistukseen soveltuva MASTER LEDspot LV on oikea valinta jälkiasennettavaksi spottivalaistukseen. MASTER LEDspot LV on suunniteltu halogeeni- tai hehkulamppuspottivalaistuksen korvaajaksi. Se takaa luonnollisemman värintoiston, joka luo kodikkaan ja miellyttävän ilmapiirin asuinrakennuksiin ja hotelleihin sekä korostaa kaupoissa myytävien tuotteiden kauneutta. Uusi pienempi runko sopii täydellisesti useimpiin MR16 GU 5.3 -kannalla varustettuihin valaisimiin. Siinä käytetään Philipsin patentoitua ratkaisua parhaan mahdollisen yhteensopivuuden varmistamiseksi tavallisten elektronisten 12 voltin halogeenilamppumuuntajien kanssa. Sen valokeilan voimakkuus vastaa MR16-halogeenilamppuja. Himmennystoiminto saa aikaan halutun ilmapiirin, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Sen korkea SDCM varmistaa suuremman väriyhtenäisyyden, joka kestää tuotteen käyttöajan. MASTER LEDspot LV -valaisimet säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia tinkimättä valon laadusta ja käyttöiästä, joten asuinrakennusten ja yritysten omistajat voivat saada sijoitukselleen tuottoa lyhyessä ajassa.

MASTER LEDspot LV

Hyödyt

- Soveltuu korostusvalaistukseen ammattimaisissa kohteissa valokeilan suuren intensiivisyyden ansiosta.
- Pysyy erittäin kirkkaana ajan kuluessa.
- Luonnollisempi värintoisto luo kodikkaan ilmapiirin hotelleissa ja ravintoloissa sekä houkuttelevamman tuotteiden esillepanon.

Ominaisuudet

- Intensiteetiltään suuri valokeila vastaa halogeenilamppuja
- Parempi värintoisto suuren Ra-arvon ansiosta. Värit pysyvät erittäin yhtenäisinä ajan kuluessa.
- Selkeästi määritetty valonjako kohdevalaistusta varten
- Yhteensopiva monenlaisten muuntajien kanssa, himmennettävät tuotteet voidaan himmentää pehmeästi.
- Suuri valovirran pysyvyys, pitkä käyttöikä: jopa 40 000 tuntia

Käyttökohteet


- Koti: olohuone, makuuhuone, käytävä
- Palveluala: hotellihuoneet, käytävät, aula, vastaanottoalue, ravintola, baarit, kahvilat
- Myymälät: näyttelyt, vitriinit, myymälät, sovituskopit, kassa-alue

Versions



LEDspot MAS 50W GU5.3 MR16 827 24D

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D	50 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D	50 mm	45,5 mm

MASTER LEDspot LV

Yleistä tietoa

Kanta	GU5.3
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	621 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	- Hz
Viivatiheys	- Hz
Virrankulutus	7,5 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	50 W

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	90 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himentimien kanssa
---------------	---

Mekaaniset tiedot ja runko



Hehkulampun muoto	MR16
-------------------	------

Merkinnät ja luokitukset


Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
----------------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot


Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovoima (nim.)
929002491902	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	24 °	2700 K	927	3 900 cd
929002492002	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D	24 °	3000 K	930	4 000 cd
929002492302	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D	36 °	3000 K	930	2 000 cd



Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 36D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 36D



Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

