



Nagy teljesítményű szpotlámpa az MR16 halogén szpotlámpák lecseréléséhez

MASTER LEDspot LV

Meleg, halogén- vagy izzólámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER LEDspot LV ideális a szpotvilágításhoz. Ezt a terméket a halogén és hagyományos szpotlámpák lecseréléséhez terveztük. Természetes színek révén biztosítja a kellemes és kényelmes hangulatot a lakásokban és szállodákban, és kiemeli a termékek szépségét a kereskedelemen. Az új, kisebb ház tökéletesen illik a piacon kapható, MR16 GU 5.3 foglalattal rendelkező legtöbb lámpatesthez. A Philips szabadalmaztatott megoldásával biztosítja a lehető legszélesebb kompatibilitást a normál 12 V-os elektromos halogénlámpa-transzformátorokkal, valamint az MR16 halogén szpotlámpákéval megegyező, magas fénysugárintenzitást. Számos fényerő-szabályozóval kompatibilis, így a világítás mindig a pillanatnyi igényekhez igazítható. Magas SDCM értéke garantálja a szigorú színkonzisztenciát, amely a termék teljes élettartama alatt megmarad. A MASTER LEDspot LV igen jelentős energiamegtakarítást és rendkívül alacsony karbantartási költséget eredményez azonos fényminőség és élettartam mellett, így beszerzése a lakástulajdonosok és az üzlettulajdonosok számára is gyors megtérüléssel jár.

Előnyök

- Nagy intenzitású fénysugár a professzionális alkalmazásokban használt kiemelő világításhoz
- Kiváló fényerő-megmaradás az idő múlásával
- Természetesebb színek a kényelmes hangulat megteremtése érdekében a vendéglátóiparban, és az árucikkek jobb kiemelése a kereskedelmi környezetekben

MASTER LEDspot LV


Szolgáltatások

- A fénysugár intenzitása egyenértékű a halogén szpotlámpákéval
- Jobb színvisszaadás a nagy színvisszaadási index révén; erős színkonzisztencia az idő múlásával is
- Pontosan behatárolható fényeloszlás kiemelő világításhoz
- A transzformátorok széles skálájával kompatibilis, és sima szabályozást nyújt a szabályozható fényerejű termékekhez
- Jó fényáram-megmaradás a hosszú, 40 000 órás élettartam során

Alkalmazás

- Otthon: nappali, hálószoba, előtér
- Vendéglátóipar: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárók, kávézók
- Üzletek: kiállítóterek, kirakatok, boltok, próbafülkék, kasszák

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D	50 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D	50 mm	45,5 mm

MASTER LEDspot LV

Általános információ

Fejelés - foglalat	GU5.3
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	40 000 h

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram	621 lm

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	- Hz
Hálózati frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	7,5 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Teljesítmény-egyenérték	50 W

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	90 °C
--	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerő- szabályozókkal
---------------	--

Mechanika és tokozás



Fényforrásbúra formája	MR16
------------------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
--------------------------------	-------

Technikai adatok


Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényerősség	
				Színkód	(névleges)
30746900	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	24 fok	2700 K	927	3 900 cd
30748300	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D	24 fok	3000 K	930	4 000 cd
30754400	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D	36 fok	3000 K	930	2 000 cd



Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 36D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 36D



Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
927 MR16 24D

