



Потужний точковий світильник для модернізації галогенових точкових ламп **MR16**

MASTER LEDspot LV

Забезпечуючи інтенсивний промінь для підсвічування, лампа MASTER LEDspot LV є ідеальним рішенням для модернізації точкового освітлення. MASTER LEDspot LV призначена для заміни галогенових ламп або ламп розжарювання. Вона відтворює природні кольори, створює затишну та комфортну атмосферу в житлових приміщеннях, готелях і підкреслює красу товарів у крамницях. Новий корпус меншого розміру забезпечує ідеальну сумісність з більшістю світильників на ринку з тримачем MR16 GU 5.3. Він не тільки використовує запатентоване рішення Philips, що гарантує максимально широку сумісність зі стандартними галогеновими електронними трансформаторами на 12 В, але й забезпечує високу інтенсивність променя, яка еквівалентна галогеновим точковим лампам MR16. Функція затухання дає змогу створити бажану атмосферу та працює з широким спектром регуляторів яскравості. Високий SDCM забезпечує більш сувору стабільність кольору, яка зберігається протягом усього терміну служби. MASTER LEDspot LV забезпечує значне енергозбереження та мінімізує витрати на обслуговування без жодного компромісу щодо якості світла та терміну служби, що дає змогу власникам житла та бізнесу досягти повернення інвестицій за короткий період часу.

Переваги

- Висока інтенсивність променю для підсвічування в професійному застосуванні
- Висока яскравість зберігається протягом тривалого часу
- Більше природних кольорів для створення затишної атмосфери в готелях і кращої демонстрації товарів у крамницях


Характеристики

- Висока інтенсивність променю, еквівалентна галогеновим точковим лампам
- Краща передача кольору з високим значенням CRI та стабільність кольору в часі
- Чітко визначене розширення променю для підсвічування
- Сумісність із широким спектром трансформаторів і плавне затухання для виробів із регульованою яскравістю
- Висока стабільність світлового потоку з тривалим терміном служби до 40 000 годин

Застосування

- Дім: вітальня, спальня, передпокій
- Готелі: готельні номери для гостей, коридори, вестибюлі, приймальні, ресторани, бари, кафе
- Крамниці: виставки, вітрини, магазини, гардеробні, рецепції

Розміри





Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D	50 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D	50 mm	45,5 mm

MASTER LEDspot LV


Загальна інформація	
Розташування виводів	GU5.3
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	40 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	90
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Світловий потік	621 lm
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	- Hz
Частота мережі	- Hz
Споживана потужність	7,5 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Еквівалент потужності у ватах	50 W
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	90 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Лише з певними регуляторами яскравості
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	MR16
Затвердження й застосування	
Споживання енергії кВт/1000 год	8 kWh

Світлотехнічні


Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Сила світла (ном.)
929002491902	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	24 °	2700 K	927	3 900 cd
929002492002	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D	24 °	3000 K	930	4 000 cd
929002492302	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D	36 °	3000 K	930	2 000 cd



Акцентні діаграми




Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 36D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 24D

Діаграми променів



Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 36D



Beam diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W
930 MR16 24D

