



La mejor solución LED para el reemplazo de lámparas de descarga de alta intensidad (HID)

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Las lámparas Philips TrueForce Core LED I&R son una solución LED fácil y de rápida recuperación para reemplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LED como reemplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas TrueForce Core LED I&R y derivar el balasto existente, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.

Beneficios

- Ahorro de costos con un mínimo tiempo de recuperación
- Iluminación en el espacio de trabajo más amplio
- Baja inversión inicial
- Mejora la calidad de la iluminación con integración sencilla

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Características

- Gran eficacia energética
- Vida útil de 20.000 horas
- Ángulo de haz de luz ancho de 240°
- Derive el balasto y ahorre energía adicional
- Agradable luz de color blanco con CRI 80


Aplicaciones

- Industrial/tiendas minoristas: depósitos, fábricas, tiendas, centros de transporte

Versions




Plano de dimensiones




Product	D	C
TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	160 mm	269 mm

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)


Plano de dimensiones




Product	D	C
TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	120 mm	196 mm



Product	D	C
TForce Core HB 24W E27 865 WV	105 mm	185 mm




Product	D	C
TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	102 mm	168 mm




Product	D	C
TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	140 mm	224 mm

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)


Plano de dimensiones




Product	D	C
TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	140 mm	227 mm



Product	D	C
TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	82 mm	143 mm



Product	D	C
TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	140 mm	224 mm



Product	D	C
TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	162 mm	271 mm

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Información general	
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Código de color	865
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929003758912	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	E27
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	E40
929003758712	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	E27
929002354012	TForce Core HB 24W E27 865 WV	E27
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	E40
929003758812	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	E27
929003758612	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	E27

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Flujo luminoso
929003758912	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	150 °	5,000 lm
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	150 °	9,000 lm
929003758712	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	150 °	3,000 lm
929002354012	TForce Core HB 24W E27 865 WV	180 °	2,800 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Flujo luminoso
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	150 °	7,000 lm
929003758812	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	150 °	4,000 lm
929003758612	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	150 °	2,500 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929003758912	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	-	60 W
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	50 to 60 Hz	80 W
929003758712	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	-	40 W
929002354012	TForce Core HB 24W E27 865 WV	50 to 60 Hz	24 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	50 to 60 Hz	60 W
929003758812	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	-	50 W
929003758612	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	-	30 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003758912	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	76 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	83 °C

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003758712	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	76 °C
929002354012	TForce Core HB 24W E27 865 WV	58.8 °C
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	79 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003758812	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	76 °C
929003758612	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	83 °C



Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929003758912	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	T140
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	T160
929003758712	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	T100
929002354012	TForce Core HB 24W E27 865 WV	Forma de T

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	T140
929003758812	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	T120
929003758612	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	T80

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003758912	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	-20 a +45 °C
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	-20 a +45 °C
929003758712	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	-20 a +45 °C
929002354012	TForce Core HB 24W E27 865 WV	-20 °C a 45 °C
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	-20 a +45 °C
929003758812	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	-20 a +45 °C
929003758612	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	-20 a +45 °C



LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

