



Den beste LED-løsningen for erstatning av høyintensive utladningslamper (HID)

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core lyskilder for strømnettet gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core lyskilder for strømnettet og omgå eksisterende forkoblinger samtidig som belysningskvaliteten økes.

Fordeler

- Kostnadsbesparelser med kort inntjeningstid
- Belysning i det utvidede arbeidsområdet
- Lav anskaffelseskostnad
- Forbedret lyskvalitet og enkel å ta i bruk

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Funksjoner

- Høy energieffektivitet
- Levetid på 20 000 timer
- Bredstrålet spredningsvinkel på 240°
- Omgå forkobling og spar ekstra energi
- Behagelig, hvitt lys med CRI på 80

Søknad

- Industriell/butikk – lagre, fabrikker, butikker, transportknutepunkter

Versions




LEDTForce HPI EU Tshape E40 1




LEDTForce HPI EU Tshape E40 2

Målskisse






Product	D	C
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	118 mm	193 mm
TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	118 mm	193 mm



Product	D	C
CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	162 mm	168 mm

Målskisse



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	100 mm	165 mm
TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	100 mm	165 mm

Product	D	C
CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	140 mm	158 mm

Product	D	C
TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	80 mm	139 mm
TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	80 mm	139 mm

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Generell informasjon	
Brytersyklus	50 000
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T-formet
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Nominell levetid
929003161602	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	E40	25 000 time(r)
929003161702	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	E40	25 000 time(r)
929002406302	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	E27	15 000 time(r)
929002406402	TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	E27	15 000 time(r)
929002406602	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	E27	15 000 time(r)
929002406702	TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	E27	15 000 time(r)
929002405702	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	E27	15 000 time(r)
929002405802	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	E27	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Korrelert						Korrelert					
Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse	Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003161602	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	100 grad(er)	4000 K	840	9 000 lm		30W E27 840 G3				
929003161702	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	100 grad(er)	4000 K	840	15 000 lm	929002406602	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	180 grad(er)	3000 K	830	4 800 lm
929002406302	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	180 grad(er)	3000 K	830	3 700 lm	929002406702	TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	180 grad(er)	4000 K	840	5 000 lm
929002406402	TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	180 grad(er)	4000 K	840	4 000 lm	929002405702	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	150 grad(er)	3000 K	830	2 600 lm
						929002405802	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	150 grad(er)	4000 K	840	2 700 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003161602	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	65 W	929003161702	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	105 W

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002406302	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	30 W
929002406402	TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	30 W
929002406602	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	35 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002406702	TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	35 W
929002405702	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	20 W
929002405802	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	20 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003161602	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	71 °C
929003161702	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	78 °C
929002406302	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	80 °C
929002406402	TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	80 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002406602	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	76 °C
929002406702	TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	76 °C
929002405702	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	80 °C
929002405802	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	80 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929003161602	CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	65 kWh
929003161702	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	105 kWh
929002406302	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	30 kWh
929002406402	TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	30 kWh
929002406602	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	35 kWh
929002406702	TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	35 kWh
929002405702	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	20 kWh
929002405802	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	20 kWh

