



Lămpi LED clasice cu filament pentru iluminat decorativ

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu aproximativ 90%
- Durată de viață foarte lungă, care reduce necesitatea înlocuirii
- Înlocuire ușoară a lămpilor clasice convenționale

Caracteristici

- Designul tradițional cu formă clasică
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Redare superioară a culorii (CRI peste 80) pentru culori vii
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Perfecte pentru instalații decorative
- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45





LEDbulb CLA T25L E14 CL



LED classic T25L E14 CL POS2

Cote



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Product	D	C
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Cod culoare	827
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală (ore)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	15.000 ore
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	250 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	470 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	50 to 60 Hz	4,3 W	40 W
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	2,1 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	-	4,5 W	40 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	55 °C
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	38 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	57 °C

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Mat	P45
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	Transparent	T25

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	Transparent	T25

Aprobare și aplicație

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/ 1000 h
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
78333402	LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4	De la -20 până la +45 °C	3 kWh
78335802	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	De la -20 până la +45 °C	5 kWh

