



Para una combinación óptima de valor y rendimiento

MASTER Value LEDtube T8

Una solución LED de alto rendimiento, el tubo profesional MASTER Value LED es ideal para reemplazar las lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalándolas directamente en la red eléctrica. Este producto proporciona una combinación óptima de valor y rendimiento, para su uso en todas las aplicaciones de iluminación general, oficinas, industria, comercios minoristas y hostelería. El diseño único de este tubo de luz LED T8 ofrece una amplia compatibilidad, seguridad y una instalación rápida, así como un ahorro de energía instantáneo.

Beneficios

- Un reacondicionamiento sencillo y fácil de instalar
- Rendimiento confiable y excelente valor
- Una solución para todo: se adapta a una amplia gama de aplicaciones

Características


- Reacondicionamiento para lámparas T8 existentes en balasto EM o red eléctrica
- > Ahorro de energía del 50% en comparación con los tubos fluorescentes de hasta 160lm/W
- Vida útil muy prolongada hasta de 60,000 horas.
- Permite la implementación de HACCP, con certificación NSF a nivel de producto
- No contiene mercurio

Aplicaciones

- Oficinas
- Tiendas minoristas
- Edificios industriales y almacenes
- Estacionamientos


MASTER Value LEDtube T8

Versions



LEDtube 220-240V G13 4ft

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	25.6 mm	27.8 mm	1,199.4 mm	1,205.3 mm	1,213.6 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	25.6 mm	27.8 mm	1,199.4 mm	1,205.3 mm	1,213.6 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	25.6 mm	27.8 mm	1,199.4 mm	1,205.3 mm	1,213.6 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	25.6 mm	27.8 mm	589.8 mm	595.7 mm	604 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	25.6 mm	27.8 mm	589.8 mm	595.7 mm	604 mm

Información general	
Tapa-base	G13
Ciclo del interruptor	200,000
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T8

Información técnica sobre la luz

		Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929002089542	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	4000 K	840	1,050 lm
929002089642	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	6500 K	865	1,050 lm
929002089742	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	4000 K	840	2,100 lm
929002089822	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	6500 K	865	2,100 lm
929002089842	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	6500 K	865	2,100 lm

Operación y aspectos eléctricos

MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002089542	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	-	8 W
929002089642	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	-	8 W
929002089742	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	-	16 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002089822	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	50 to 60 Hz	16 W
929002089842	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	-	16 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002089542	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	55 °C
929002089642	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	55 °C
929002089742	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	60 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002089822	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	60 °C
929002089842	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	60 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002089542	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	-20 a +45 °C
929002089642	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	-20 a +45 °C
929002089742	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	-20 a +45 °C
929002089822	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	-20 °C a 45 °C
929002089842	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	-20 a +45 °C

