



Pour une combinaison optimale de valeur et de performance

MASTER Value LEDtube T8

Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.

Avantages

- Rénovation simple et facile à installer
- Performances fiables et excellent rapport qualité-prix
- Solution universelle : s'adapte à une large gamme d'applications

Fonctions


- Solution de remplacement des lampes T8 existantes sur ballast EM ou raccordement secteur
- > 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents jusqu'à 160 lm/W
- Durée de vie extra-longue jusqu'à 60 000 heures
- Soutenez la mise en place du HACCP, appuyé par un certificat NSF au niveau du produit
- Sans mercure

MASTER Value LEDtube T8

Application

- Bureaux
- Commerces
- Halls industriels et entrepôts
- Parkings

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Informations générales	
Culot	G13
Cycle d'allumage	200 000
Durée de vie nominale	60 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	190 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	T8
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	1 000 lm
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1 050 lm
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	3000 K	830	2 900 lm
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	4000 K	840	3 100 lm
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	6500 K	865	3 100 lm
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	3000 K	830	2 000 lm
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2 100 lm
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2 100 lm
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	840	3 700 lm
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3 700 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 W
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5 W
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	20,5 W
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 W
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 W
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	55 °C
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	65 °C
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	65 °C
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	60 °C
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	65 °C
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Approbation et application

MASTER Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie
		kWh/1 000 h
929002021102	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
929002021202	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
929002021302	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
929002021702	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	21 kWh
929002021802	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	21 kWh
929002021902	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	21 kWh
929002021402	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14 kWh
929002021502	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
929002021602	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
929002998002	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh
929002998102	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh

