



Değer ve performansın en uygun birleşimi

MASTER Value LEDtube T8

Yüksek performanslı bir LED çözümü olan profesyonel MASTER Value LED tüp, EM balast kullanan veya doğrudan şebekeye kurulumu yapılmış T8 floresan lambaları değiştirmek için idealdir. Bu ürün, genel aydınlatma, ofis, endüstri, perakende ve konaklama uygulamalarında kullanım için optimum bir değer ve performans birleşimi sağlar. Bu LED T8 tüp ışığın benzersiz tasarımı, geniş uyumluluk, güvenlik ve hızlı kurulumun yanı sıra anında enerji tasarrufu sunar.

Faydaları

- Kurulumu kolay kolay değişim
- Güvenilir performans ve mükemmel değer
- Herkes için bir çözüm: çok çeşitli uygulamalara uyar.

Özellikler


- EM balast veya şebeke üzerindeki mevcut T8 lambaları değiştirmek için
- > floresan tüplere kıyasla 160 lm/W'a kadar %50 enerji tasarrufu
- 60.000 saate kadar ekstra uzun kullanım ömrü
- Ürün seviyesinde NSF sertifikası ile desteklenen HACCP uygulamasını etkinleştirin.
- Cıva içermez

Uygulama

- Ofis
- Perakende
- Sanayi Tesisleri ve Depolar
- Otopark


MASTER Value LEDtube T8

Versions



LEDtube 220-240V G13 4ft

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

MASTER Value LEDtube T8

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13
Anahtar Döngüsü	200.000
Nominal kullanım ömrü	60.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	190 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T8

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
-------------------------	------------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	1.050 lm
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	1.050 lm
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	4000 K	840	2.100 lm
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	6500 K	865	2.100 lm
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	865	2.500 lm
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	865	3.700 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 W
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 W
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 W
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5 W
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 W


Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	55 °C
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	55 °C
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	60 °C
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	60 °C
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	65 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14 kWh
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	14 kWh
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh



MASTER Value LEDtube T8

