



A solução profissional de religação LEDtube T5

CorePro LEDtube Mains T5

A LEDtube MainsFit profissional é a melhor solução de LED para substituir lâmpadas fluorescentes T5. O produto oferece um efeito de iluminação natural que pode ser usado em aplicações de iluminação em geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.

Benefícios

- Baixo custo total de propriedade
- Atualização fácil para tecnologia de iluminação de LED
- Ótima solução para substituir todas as lâmpadas fluorescentes T5 existentes sem considerar a compatibilidade do balastro

Características


- Certificação DLC
- Desempenho confiável ao longo de 50.000 horas
- Fácil instalação de religação com duas bases para substituir as lâmpadas T5 existentes
- Formato T5 adequado para a maioria das luminárias existentes
- Sem mercúrio

Aplicação

- Escritórios
- Lojas de varejo
- Oficina industrial
- Depósitos

CorePro LEDtube Mains T5

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Informações gerais	
Casquilho	G5
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50° a 60° Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Código da cor	Fluxo luminoso
929001952072	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I BR	3000 K	830	900 lm
929001952172	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR	4000 K	840	900 lm
929001952272	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR	6500 K	865	900 lm
929001952372	CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR	3000 K	830	1.850 lm
929001952472	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I BR	4000 K	840	1.850 lm
929001952572	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR	6500 K	865	1.850 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929001952072	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I BR	8 W
929001952172	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I BR	8 W
929001952272	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR	8 W
929001952372	CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I BR	16 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929001952472	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I BR	16 W
929001952572	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR	16 W

CorePro LEDtube Mains T5

