



**Todo lo que le gusta
de un PAR38
halógeno con las
ventajas de los LED.
Haga que su
mercancía o espacio
se destaque sin
ninguna distracción.**

LED PAR38

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Beneficios

- Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Costos de mantenimiento más bajos
- No causa decoloración o daños

LED PAR38

Características

- Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas
- Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz
- Hasta CRI95
- De 3 a 5 años de garantía limitada
- No contiene mercurio

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés, recepciones
- Museos, exhibiciones
- Comercio

Versions





LEDspot MAS 120W E27 PAR38 830 25D ND



LEDspots MAS LATAM PAR38 E27

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	120 mm	133 mm

Product	D	C
PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	131 mm
PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	131 mm

LED PAR38

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	25.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	25 °
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR38

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	3000 K	80	830	1.300 lm
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	3000 K	90	930	1.200 lm
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	5000 K	90	950	1.200 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensidad lumínica (nominal)
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	5.000 cd
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	6.000 cd

Order Code	Full Product Name	Intensidad lumínica (nominal)
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	6.000 cd

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	14 W	90 W
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	13 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	13 W	120 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	80 °C
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	75 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	75 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	No
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	Solo con reguladores de intensidad específicos

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa



LED PAR38

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	-
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	Transpar.


Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	Transpar.

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	-
929003516512	PAR38 13-120W 930 25D 120V G ULW Dim E27	-40 °C a 45 °C
929003516612	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	-40 °C a 45 °C



Accent Diagrams




Accent Diagram - PAR38 13-120W 950 25D
120V G ULW Dim E27




Accent Diagram - PAR38 13-120W 930 25D
120V G ULW Dim E27

LED PAR38

Beam Diagrams



Beam diagram - PAR38 13-120W 930 25D 120V
G ULW Dim E27



Beam diagram - PAR38 13-120W 950 25D 120V
G ULW Dim E27

