



**Todo lo que le gusta
de un PAR38
halógeno con las
ventajas de los LED.
Haga que su
mercancía o espacio
se destaque sin
ninguna distracción.**

LED PAR38

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Beneficios

- Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Costos de mantenimiento más bajos
- No causa decoloración o daños

LED PAR38

Características

- Vida útil prolongada de hasta 40 000 horas
- Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz
- Hasta CRI95
- De 3 a 5 años de garantía limitada
- No contiene mercurio

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés, recepciones
- Museos, exhibiciones
- Comercio

Versions





PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D
2700K E26 D



LEDspot MAS 120W E27 PAR38
830 25D ND

Plano de dimensiones




Product	D	C
17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	120.7 mm	134.6 mm

Product	D	C
LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	120 mm	133 mm

LED PAR38

Plano de dimensiones



Product	D	C
14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	121 mm	132.5 mm
14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	121 mm	132.5 mm
14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	121 mm	132.5 mm

Información técnica sobre la luz	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR38

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Ciclo del interruptor	Vida útil nominal
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	E26	50,000	25,000 hora(s)
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	E27	25,000	25,000 hora(s)
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	E26	50,000	25,000 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Ciclo del interruptor	Vida útil nominal
929003754004	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	E26	50,000	25,000 hora(s)
929003754404	14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	E26	50,000	40,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso	Intensidad lumínica (nominal)
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	25 °	3000 K	90	930	1,200 lm	6,000 cd
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	25 °	3000 K	80	830	1,300 lm	5,000 cd
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	25 °	3000 K	90	930	1,350 lm	7,000 cd
929003754004	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	40 °	3000 K	90	930	1,350 lm	3,400 cd
929003754404	14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	40 °	2700 K	95	927	1,250 lm	3,000 cd

Operación y aspectos eléctricos

LED PAR38

				Consumo	Equivalente
Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	de energía	en potencia en vatios
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	60 Hz	60 Hz	17 W	120 W
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	14 W	90 W
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR	60 Hz	-	14 W	120 W

				Consumo	Equivalente
Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	de energía	en potencia en vatios
	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	60 Hz	-	14 W	120 W
929003754004	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	60 Hz	-	14 W	120 W
929003754404	14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	60 Hz	-	14 W	120 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	90 °C
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	80 °C
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	73 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003754004	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	73 °C
929003754404	14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	73 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	Sí
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	No
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	Solo con reguladores de intensidad específicos

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003754004	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	Solo con reguladores de intensidad específicos
929003754404	14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	Transpar.
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	-
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	Transpar.



Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003754004	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	Transpar.
929003754404	14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	Transpar.

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929001285304	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	-
929001343812	LEDspot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	-
929003753904	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/P/D	-20 a +45 °C
929003754004	14PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/P/D	-20 a +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003754404	14PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/P/D/T20/JA8	-20 a +45 °C


LED PAR38




Accent Diagrams




Accent Diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR
RETAIL/F25/930/DIM



Accent Diagram - 14PAR38/EXPERTCOLOR/
F40/927/P/D/T20/JA8




Accent Diagram - 14PAR38/EXPERTCOLOR
RETAIL/F25/930/P/D




Accent Diagram - 14PAR38/EXPERTCOLOR
RETAIL/F40/930/P/D

LED PAR38


Beam Diagrams




Beam diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR
RETAIL/F25/930/DIM



Beam diagram - 14PAR38/EXPERTCOLOR
RETAIL/F25/930/P/D



**Beam diagram - 14PAR38/EXPERTCOLOR
RETAIL/F40/930/P/D**



Beam diagram - 14PAR38/EXPERTCOLOR/
F40/927/P/D/T20/JA8

