



La elegancia del ahorro de energía con un hermoso brillo

LED B11

Las velas LED B11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Beneficios

- Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)
- Algunos productos con un efecto de resplandor cálido se atenúan a un resplandor acogedor para crear un ambiente cómodo

Características

- Atenuación suave
- Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos
- Se instala en sistemas de candelabros y de base media existentes
- 15,000 horas de vida útil nominal promedio
- Opciones para lugares húmedos disponibles

Aplicaciones

- Restaurantes
- Hoteles
- Residencial

LED B11

Versions





LEDbulb NAM B11 E12 FR

3_3B11_PER_927-922_CL_G_E26_WGX 3BBH T20



Plano de dimensiones



Product	D	C
3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	35 mm	100 mm
5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	35 mm	100 mm
5B11/PER/CRI95WG/FR/G/E12/WGD 1CT T20	35 mm	97 mm

Product	D	C
3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX1FB T20	35 mm	92 mm
5.5B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	35 mm	92 mm

LED B11

Información general	
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Código de color	927-922
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	B11

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Vida útil promedio (horas)
929003082504	5B11/PER/CRI95WG/FR/G/E12/WGD 1CT T20	E12	-
929001969404	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	E12	15,000 hora(s)
929002204504	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	E12	15,000 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Vida útil promedio (horas)
929002047204	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/ WX1FB T20	E26	15,000 hora(s)
929002204604	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	E26	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
929003082504	5B11/PER/ CRI95WG/FR/G/E12/WG D 1CT T20	300 °	95	500 lm
929001969404	3.3B11/PER/ 927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	-	90	300 lm
929002204504	5.5B11/PER/ 927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	-	90	500 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
929002047204	3.3B11/PER/ 927-922/CL/G/E26/ WX1FB T20	-	90	300 lm
929002204604	5.5B11/PER/ 927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	-	90	500 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003082504	5B11/PER/ CRI95WG/FR/ G/E12/WGD 1CT T20	60 Hz	60 Hz	5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929001969404	3.3B11/PER/ 927-922/CL/G /E12/WGX 1FB T20	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	3.3 W	40 W

LED B11

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002204504	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	5.5 W	60 W
929002047204	3.3B11/PER/927-922/CL/G	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	3.3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002204604	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	5.5 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003082504	5B11/PER/CRI95WG/FR/G/E12/WGD 1CT T20	-
929001969404	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	50 °C
929002204504	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	60 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002047204	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 °C
929002204604	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	60 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003082504	5B11/PER/CRI95WG/FR/G/E12/WGD 1CT T20	Solo con reguladores de intensidad específicos
929001969404	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002204504	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	Sí
929002047204	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Sí
929002204604	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Sí

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929003082504	5B11/PER/CRI95WG/FR/G/E12/WGD 1CT T20	Blanco
929001969404	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	Transparente
929002204504	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E12/WGX 1FB T20	Transparente
929002047204	3.3B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Transparente
929002204604	5.5B11/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Transparente

