



Logre un estilo vintage o moderno al ahorrar dinero con tecnología LED

LED Designer Deco

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía

Beneficios

- Distribución y color de la luz que reproduce el efecto de las lámparas estándares de estilo vintage o con un tono moderno y sofisticado
- Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

Características

- Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos
- Atenuación suave
- Encendido instantáneo
- 15,000 horas de vida útil nominal promedio
- Ubicación en zonas húmedas

Aplicaciones

- Restaurantes y bares
- Recepciones, áreas de recepción


Versions



LEDbulb CLAF NAM T10 E26
Amber




LEDbulb NAM S14 E26 CL



LEDbulb 5,5ST19 VIN 930 E26 CL
G SP D 1PF T20



LEDbulb UFO 75W E26 Others 865
Frosted




LEDbulb 6,5ST19 VIN 820 E26
Amber G SP D 1PFT20






LEDbulb UFO 125W E26 Others
865 Frosted

Plano de dimensiones



Product	D	C
5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20	64 mm	137 mm
6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	64 mm	137 mm

Plano de dimensiones



Product	D	C
16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	150 mm	77 mm
26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	200 mm	77 mm

Product	D	C
3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	32 mm	103 mm

Product	D	C
1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	45 mm	86 mm

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Información general

		Vida útil promedio (horas)	Ciclo del interruptor
Order Code	Full Product Name		
929002987403	3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	-	20,000
929003082704	1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	-	20,000
929002988803	5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20	-	20,000
929002010553	16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	15,000 hora(s)	50,000

		Vida útil promedio (horas)	Ciclo del interruptor
Order Code	Full Product Name		
929002986903	6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	-	20,000
929002010825	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	15,000 hora(s)	50,000

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929002987403	3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	330 °	2000 K	80	820	225 lm
929003082704	1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	-	2700 K	80	827	60 lm
929002988803	5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20	330 °	5000 K	90	950	500 lm
929002010553	16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	120 °	3000 K	80	830	1,150 lm
929002986903	6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	330 °	2000 K	80	820	400 lm
929002010825	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	120 °	6500 K	80	865	2,050 lm

Operación y aspectos eléctricos

					Equivalente en potencia
Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	
929002987403	3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	60 Hz	60 Hz	3.5 W	25 W
929003082704	1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	1 W	10 W
929002988803	5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G	60 Hz	60 Hz	5.5 W	60 W

					Equivalente en potencia
Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	
929002986903	6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	75 W
929002010553	16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	60 Hz	60 Hz	6.5 W	60 W
929002010825	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	26 W	125 W

Temperatura

		T° estuche máxima (nominal)
Order Code	Full Product Name	
929002987403	3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	-
929003082704	1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	26 °C
929002988803	5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20	-

		T° estuche máxima (nominal)
Order Code	Full Product Name	
929002010553	16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	75 °C
929002986903	6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	-
929002010825	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	72 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002987403	3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	Solo con reguladores de intensidad específicos
929003082704	1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	No
929002988803	5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20	Solo con reguladores de intensidad específicos

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002010553	16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	No
929002986903	6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	Solo con reguladores de intensidad específicos
929002010825	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	No



Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929002987403	3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	Ámbar	T-10
929003082704	1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	Transparente	S-14
929002988803	5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20	Transparente	ST19

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
929002010553	16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	Blanco	Otros
929002986903	6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	Ámbar	ST19
929002010825	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	Blanco	Otros

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002987403	3.5T10/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20	-20 °C a 45 °C
929003082704	1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT	-
929002988803	5.5ST19/VIN/950/E26/CL/G/SP D 4/1PF T20	-20 °C a 45 °C
929002010553	16UFO/PER/830/FR/P/E26/ND 4/1PF	-20 °C a 45 °C
929002986903	6.5ST19/VIN/820/E26/Amber/G/SP/D 1PFT20	-20 °C a 45 °C
929002010825	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	-20 °C a 45 °C



LED Designer Deco

