



Váš první krok k propojenému osvětlení

MasterConnect LEDspot GU10

Představujeme vám LED světelné zdroje MasterConnect – chytré LED světelné zdroje určené k modernizaci, které vám nabídnou jednoduchý a pohodlný způsob modernizace na propojené osvětlení. LED světelné zdroje řady MasterConnect lze pomocí intuitivní aplikace snadno nastavit a naprogramovat na maximální úsporu energie. Současně vám zajistí bezdrátové a automatizované osvětlení, které je praktické a pohodlné. Kromě toho je lze také rozšířit a modernizovat. Pokud byste chtěli využít i dalších výhod, jako je dálkové ovládání nebo ovládací panel, aktuálně nainstalované světelné zdroje si prostě necháte a přidáte bránu, abyste mohli využít všech výhod cloudového systému. Pokud chcete svoje řešení osvětlení posunout na vyšší úroveň, lepší způsob nenajdete.

Výhody

- Snadná instalace a nastavení
- Pokročilé ovládací prvky zajišťují větší úsporu energie i pohodlí
- Rozšiřitelné a modernizovatelné na cloudové řešení

Vlastnosti

- Skvělá možnost modernizace halogenovými žárovkami na síťové napětí s patičkou GU10
- Životnost produktu až 25 000 hodin
- Snadná instalace a ovládání – intuitivní aplikace
- Interact Ready
- Spolehlivá a bezpečná bezdrátová technologie

MasterConnect LEDspot GU10

Aplikace


- Pohostinství
- Obchody
- Kanceláře

Versions



MasterConnect LEDspot PAR16 GU10

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MasterConnect LEDspot GU10

Obecné informace

Patice krytky	GU10
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	25 000 h

Světelně technické

Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Index podání barev (CRI)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok	345 lm
Svítivost (jmen.)	500 cd

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	4,7 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	85 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Bezdrátové ovládání stmívání
-------------	---------------------------------

Mechanické a materiály



Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	PAR16

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
-----------------------------	-------

Světelně technické


Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

