



Dit første skridt til tilsluttet belysning

MasterConnect LED-spot GU10

Vi introducerer MasterConnect LED-spot smarte, eftermonterede LED-spot, der er en nem og problemfri måde at opgradere til tilsluttet belysning. MasterConnect LED-spotsættes nemt op med en intuitiv app og kan programmeres til at maksimere energibesparelser, samtidig med at de giver trådløse og automatiserede lys alt efter dine ønsker og behov. Ydermere, kan de opgraderes og tilpasses. Hvis du ønsker yderligere fordele, såsom fjernbetjening eller styringsdashboard, kan du simpelthen beholde de allerede installerede lamper og tilføje en gateway, og dermed få alle fordelene ved et cloud-baseret system. Der er ingen bedre måde at tage en belysningsløsning til et højere niveau på.

Fordele

- Nem at installere og sætte op
- Mere energibesparelse og bekvemmelighed takket være avanceret kontrol af belysning
- Kan tilpasses og opgraderes til cloud-baserede løsninger

Funktioner


- Perfekt eftermontering af GU10-halogenlamper med netspænding
- Produktlevetid på op til 25.000 timer
- Nem at installere og kontrollere med en intuitiv app
- Interact ready
- Pålidelig og sikker trådløs teknologi

Anvendelsesområder

- Hotel og restauration
- Detailhandel
- Kontorer

MasterConnect LED-spot GU10

Målskitse



Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Generelle oplysninger

Fod	GU10
Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	25.000 t

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm	345 lm
Lysstyrke (nom.)	500 cd

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	4,7 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Trådløs dæmpning
---------	------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	PAR16


Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
---------------------------	-------


Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode
929002253702	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
929002253802	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
929002253902	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940



MasterConnect LED-spot GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

MasterConnect LED-spot GU10

