



El primer paso hacia la iluminación conectada

MasterConnect LEDspot GU10

Philips MasterConnect es la opción ideal para los profesionales que desean una iluminación conectada sencilla, ofreciendo una amplia gama de lámparas y tubos LED de recambio inteligente. Tu nuevo sistema de iluminación es fácil de configurar, mediante nuestra aplicación Bluetooth intuitiva. Además, se puede programar sin esfuerzo para que ofrezca automatización (detección de presencia/luz diurna), regulación inalámbrica, creación de zonas y escenas. ¿El resultado? Ahorro energético maximizado y un espacio más cómodo y flexible. Los LED MasterConnect también son Interact Ready: solo tienes que añadir el dispositivo pasarela para disfrutar de ventajas de la nube de la plataforma Interact IoT, tales como la gestión de paneles, control en remoto y programación, lo que permite disfrutar de infinitas posibilidades de iluminación conectada.

Beneficios

- Ahorro energético maximizado, gracias a los avanzados controles de iluminación
- Iluminación flexible y automatizada, para mejorar la productividad y la comodidad
- Funciona sin necesidad de una pasarela; con la posibilidad de mejorar conectándose al sistema Interact

Características


- Recambio de lámparas halógenas y LED GU10 directas a red
- Vida útil del producto de hasta 25.000 horas
- Fácil de configurar y controlar: con aplicación Bluetooth intuitiva
- Funciona con la solución basada en la nube de Interact
- Red de malla inalámbrica segura y de confianza

MasterConnect LEDspot GU10

Aplicaciones

- hostelería
- Comercios
- Oficinas

Plano de dimensiones





Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Información general	
Base del casquillo	GU10
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo luminoso	345 lm
Intensidad luminosa (nom.)	500 cd
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	4,7 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	Regulador inalámbrico
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	PAR16
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh


Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	
		(nom.)	Código de color
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940


MasterConnect LEDspot GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

MasterConnect LEDspot GU10

