



Ota ensiaskel verkkopohjaiseen valaistusjärjestelmää

MasterConnect LEDspot GU10

Esittelyssä MasterConnect -LED-lamput – älykkäät jälkiasennettavat LED-lamput ovat helppo tapa päivittää älykkääseen valaistusjärjestelmään. MasterConnect -LED-lamppujen toiminta määritetään havainnollisen sovelluksen avulla, ja ne voidaan ohjelmoida maksimaalista energiansäästöä silmällä pitäen. Langaton ja automatisoitu valonohjaus parantaa käyttömukavuutta ja lisää helppokäyttöisyyttä. Lisäksi ratkaisu on täysin skaalautuva ja päivitettävä. Jos haluat nauttia lisäeduista, kuten valojen kauko-ohjauksesta tai tietokoneella käytettävästi hallintanäytöstä, voit jättää jo asentamasi lamput paikoilleen ja hankkia yhdyskäytävän, jolloin käytettävissäsi ovat kaikki pilvipohjaisen ratkaisun edut. Ei ole parempaa tapaa siirtää valaistusratkaisut nykyaikaan.

Hyödyt

- Helppo asentaa ja määrittää
- Kehittynyt energiansäästö ja erittäin hyvä käyttömukavuus valaistuksen ohjausjärjestelmän ansiosta
- Skaalautuva ja pilvipohjaiseksi päivitettävä ratkaisu

Ominaisuudet

- Täydellinen valinta verkkojännitteen GU10-halogeenilamppujen jälkiasennukseen
- Tuotteella jopa 25 000 tunnin käyttöikä
- Helppo määrittäminen ja hallinta intuitiivisen sovelluksen avulla
- Interact ready
- Luotettava ja suojattu langaton verkkotekniikka

MasterConnect LEDspot GU10

Käyttökohteet


- Hotellit ja ravintolat
- Vähittäismyymälät
- Toimistot

Versions



MasterConnect LEDspot PAR16 GU10

Mittapiirros



Product	D	C
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MasterConnect LEDspot GU10

Yleistä tietoa

Kanta	GU10
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	36 °
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	345 lm
Valovoima (nim.)	500 cd

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	4,7 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
---------------	-----------------------

Mekaaniset tiedot ja runko




Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	PAR16

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
----------------------------	-------


Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi
929002253702	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
929002253802	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
929002253902	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940




MasterConnect LEDspot GU10


Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
930 36D

