



Az első lépés az összekapcsolt világítás felé

MasterConnect LEDspot GU10

Bemutatkoznak a MasterConnect LED-es fényforrások – ezekkel a régi fényforrások kiváltására alkalmas LED-es okoslámpákkal könnyű és zökkenőmentes az áttérés az összekapcsolt elemekből álló világítástechnikára. Az intuitív alkalmazással egyszerűen üzembe helyezhető MasterConnect LED-es fényforrások maximális energiatakarékosságra is beprogramozhatók, a kényelmet pedig vezeték nélküli hálózaton keresztül vezérelhető, automatizált világítással szolgálják. A termékek skálázhatók, nagyobb rendszerek részeivé tehetők. Ha további kényelmi szolgáltatásokat vagy funkciókat szeretne, például élne a távvezérlés lehetőségével, vagy egy irányítópultról szeretné felügyelni a világítást, egyszerűen megtarthatja a jelenlegi fényforrásokat, és mindössze egy átjáróelemmel kell bővíteni a rendszert, hogy a felhős rendszerek minden kényelmét megtapasztalhassa. Ennél egyszerűbben nem is lehetne új szintre emelni a világítástechnikai megoldásokat.

Előnyök

- Egyszerű szerelés és üzembe helyezés
- Fokozott energiatakarékosság és kényelem a fejlett világításszabályozással
- Skálázható, és felhőalapú megoldássá alakítható

Szolgáltatások


- Tökéletesen illeszkednek a hálózati tápellátású GU10 halogénlámpák foglalatába
- Akár 25 000 órás élettartam
- Egyszerű üzembe helyezés és vezérlés az intuitív alkalmazással
- Interact-kompatibilis
- Megbízható és biztonságos vezeték nélküli technológia

MasterConnect LEDspot GU10

Alkalmazás

- Vendéglátóipar
- Üzletek
- Irodák

Méretezett rajza



Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MasterConnect LEDspot GU10

Általános információ

Fejelés - foglalat	GU10
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	25 000 h

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram	345 lm
Fényerősség (névleges)	500 cd

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,7 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C
--	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Vezeték nélküli fényerő- szabályozás
---------------	--

Mechanika és tokozás



Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	PAR16

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
--------------------------------	-------

Technikai adatok


Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940




MasterConnect LEDspot GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

