



De eerste stap naar connected lighting

MasterConnect LEDspot GU10

Philips MasterConnect is de ideale keus voor professionals die gemakkelijke connected lighting willen, dankzij een breed aanbod van 'smart retrofit' LED-lampen en buizen. Uw nieuwe verlichtingssysteem is eenvoudig in te stellen met behulp van onze intuïtieve Bluetooth-app. Bovendien kan het systeem eenvoudig worden geprogrammeerd voor automatisering (aanwezigheids-/daglichtdetectie), draadloos dimmen, zoning en scenario's. Het resultaat? Maximale energiebesparingen en een comfortabelere en flexibelere werkruimte! MasterConnect LED's zijn Interact Ready. Je hoeft alleen een gateway toe te voegen om te kunnen profiteren van de op de cloud gebaseerde voordelen van het Interact IoT-platform, zoals dashboardbeheer, afstandsbediening en tijdprogrammering, waardoor je kan beschikken over de eindeloze mogelijkheden van connected lighting.

Voordelen

- Gemakkelijk te installeren en aan te sluiten
- Betere energiebesparing en gemak dankzij geavanceerde lichtregelsystemen
- Schaalbaar en upgradebaar naar een cloudgebaseerde oplossing

Kenmerken


- Perfecte renovatie van GU10-netspanningshalogeenlampen
- Levensduur tot 25.000 uur
- Eenvoudig in te stellen en te bedienen met een intuïtieve app
- Interact Ready
- Betrouwbare en veilige draadloze technologie

Toepassing

- Horeca, hotels, cafés, restaurants
- Winkels
- Kantoren

MasterConnect LEDspot GU10

Maatschets



Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Algemene informatie

Lampvoet	GU10
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	25.000 hr

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	36 graden
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom	345 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	4,7 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Draadloos dimmen
---------	---------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	PAR16


Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
-------------------------------	-------


Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode
8718699693923	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
8718699693947	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
8718699693961	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940



MasterConnect LEDspot GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

