



Twój pierwszy krok do zintegrowanego systemu oświetlenia

MasterConnect LEDspot GU10

Przedstawiamy lampy LED XXX — inteligentne oświetlenie LED umożliwiające łatwe przejście do systemu sieciowego. Wystarczy skonfigurować lampy XXX LED z intuicyjną aplikacją i zaprogramować je pod kątem oszczędności energii, jednocześnie zapewniając bezprzewodowe i zautomatyzowane oświetlenie. System jest również w pełni skalowalny i można go rozbudowywać. Aby móc korzystać z dalszych udogodnień, takich jak zdalne sterowanie czy panel kontrolny, nie trzeba wymieniać istniejących punktów oświetleniowych. Wystarczy dodać bramkę dającą dostęp do funkcji chmurowych. Nie ma lepszego sposobu na modernizację oświetlenia.

Korzyści

- Łatwa instalacja i konfiguracja
- Większe oszczędności energii i wygoda dzięki zaawansowanemu sterowaniu oświetleniem
- Skalowalność i możliwość migracji do chmury

Cechy

- Idealne do modernizacji halogenowych lamp GU10 zasilane z napięcia sieciowego
- Trwałość do 25,000 tys. godzin
- Łatwość konfiguracji i sterowania — dzięki intuicyjnej aplikacji
- Interact Ready
- Niezawodna i bezpieczna technologia bezprzewodowa

Zastosowanie

- Hotele
- Sklepy
- Biura


MasterConnect LEDspot GU10

Wersje



MasterConnect LEDspot PAR16 GU10

Rysunki techniczne





Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MasterConnect LEDspot GU10


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień Świetlny	345 lm
Światłość (Nom)	500 cd
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	4,7 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Bezprzewodowe sterowanie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	PAR16
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

Dane techniczne oświetlenia


Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940




MasterConnect LEDspot GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Rozsył



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

