



O seu primeiro passo para a iluminação conectada

MasterConnect LEDspot GU10

Apresentamos as lâmpadas LED MasterConnect: lâmpadas retrofit inteligentes que lhe proporcionam uma forma fácil e simples de atualizar a sua iluminação conectada. Configuráveis com uma aplicação intuitiva, as lâmpadas LED MasterConnect podem ser programadas para maximizar as poupanças de energia, ao mesmo tempo que fornecem luz automatizada e sem fios para o seu conforto e comodidade. Além disso, são totalmente dimensionáveis e atualizáveis. Se pretender desfrutar de benefícios adicionais, como o controlo remoto ou o painel de gestão, pode simplesmente manter as lâmpadas atualmente instaladas e adicionar um gateway para desfrutar de todas as vantagens de um sistema baseado na nuvem. Não há melhor forma de atualizar uma solução de iluminação para um nível superior.

Benefícios

- Fácil de instalar e configurar
- Maior comodidade e poupança de energia graças a controlos de iluminação avançados
- Dimensionável e atualizável para uma solução baseada na nuvem

Características

- Retrofit perfeito de lâmpadas de halógeno GU10 para tensão de rede
- Vida útil do produto de até 25 000 horas
- Fácil de configurar e controlar, com a aplicação intuitiva
- Interact Ready
- Tecnologia sem fios fiável e segura

MasterConnect LEDspot GU10

Aplicação


- Hotelaria
- Retalho
- Escritórios

Versions



MasterConnect LEDspot PAR16 GU10

Desenho dimensional





Product	D	C
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot 1A 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MasterConnect LEDspot GU10


Informações gerais	
Casquilho	GU10
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	25.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Índice de Restituição Cromática (IRC)	90
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo Luminoso	345 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	500 cd
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	4,7 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Regulação sem fios
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	PAR16
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh

Caraterísticas técnicas da luz


Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Código da cor
		(Nom.)	
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

