



Primul pas spre iluminatul conectat

Spot LED MasterConnect GU10

Vă prezentăm lămpile LED MasterConnect - lămpile LED inteligente pentru modernizare retrofit care vă oferă o modalitate ușoară și fără probleme de trecere la iluminatul conectat. Configurați pur și simplu cu o aplicație intuitivă, lămpile LED MasterConnect pot fi programate pentru a maximiza economiile de energie, oferind în același timp lumină wireless și automatizată pentru confortul și conveniența dumneavoastră. Mai mult, este complet scalabil și actualizabil. Dacă doriți să vă bucurați de alte beneficii, cum ar fi telecomanda sau tablou de bord de gestionare, puteți pur și simplu să păstrați lămpile instalate în prezent și să adăugați un gateway pentru a experimenta toate avantajele unui sistem de control bazat pe cloud. Nu există o modalitate mai bună de a duce soluțiile de iluminare la nivelul următor.

Beneficii

- Montare și configurare ușoare
- Confort sporit și economii importante de energie, datorită controlerelor avansate pentru iluminat
- Scalabilitate și cu capacitate de modernizare la soluțiile bazate pe cloud

Caracteristici


- Montare retrofit perfectă pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen GU10 alimentate de la rețea
- Durată de viață a produsului de până la 25.000 ore
- Configurare și control simple – cu aplicația intuitivă
- Compatibilitate cu Interact, (Interact Ready)
- Tehnologie wireless fiabilă și sigură

Cerere

- Industria hotelieră
- Magazine
- Birouri

Spot LED MasterConnect GU10

Cote





Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	25.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos	345 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	500 cd
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	4,7 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Dim wireless
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	PAR16
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh


Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare
69392300	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
69394700	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
69396100	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940


Spot LED MasterConnect GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10
930 36D

Spot LED MasterConnect GU10

