



向互联照明迈出第一步

MasterConnect LEDspot GU10

隆重推出 MasterConnect LED 灯具 — 智能改造 LED 灯，让您轻松顺畅地升级到互联照明。只需通过直观易用的应用程序进行简单设置，即可对 MasterConnect LED 灯进行编程，最大限度地节省能源，而且还支持无线和自动化照明，提升舒适性和便捷性。此外，本产品完全可扩展且可升级。若要享受诸如远程控制或管理控制面板之类的更多好处，您只需在当前安装的灯具基础上添加一个网关，即可体验基于云的系统的所有优势。这款灯具将照明解决方案提高到全新水准。

优点

- 易于安装和设置
- 采用先进的照明控制设备，更加节能且便利
- 可扩展且可升级到基于云的解决方案

特点


- 对主电压 GU10 卤素灯的完美改造
- 产品使用寿命长达 25,000 小时
- 借助直观易用的应用程序，易于设置和控制
- Interact Ready
- 可靠安全的无线技术

应用

- 酒店
- 商场
- 办公室

MasterConnect LEDspot GU10

二维绘图





Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

一般信息	
底盖	GU10
切换循环	50,000
标称使用寿命	25,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	36 °
显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
光通量	345 lm
发光强度 (标称)	500 cd
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
功耗	4.7 W
启动时间 (标称)	0.5 s
温度	
最大外壳温度 (标称)	85 °C
控制和调光	
可调光	无线调光
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	PAR16
审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	5 kWh


灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码
929002253702	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	2700 K	927
929002253802	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	3000 K	930
929002253902	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4000 K	940


MasterConnect LEDspot GU10




Accent Diagrams



Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

