



Kwadratowa oprawa Philips Ledinaire do montażu naściennego: do codziennych zastosowań oświetleniowych.

Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego

Przestrzenie publiczne i ciągi komunikacyjne wymagają najbardziej niezawodnych rozwiązań oświetleniowych — dotyczy to zwłaszcza garaży, biur, wejść, korytarzy, przejść i klatek schodowych. Rodzina produktów Philips Ledinaire charakteryzuje się doskonałą niezawodnością i nie tylko. Ta popularna seria produktów obejmuje szereg podstawowych opraw LED, które są dostępne od ręki w sklepach — przykładem jest nasza nowoczesna, kwadratowa oprawa Ledinaire WL055V do montażu na ścianie, która sprawdzi się w szerokim zakresie ogólnych zastosowań oświetleniowych. Model ten, podobnie jak pozostałe produkty z serii Ledinaire, został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami jakości firmy Philips, a do tego jest dostępny w bardzo konkurencyjnej cenie. To niedroga, niezawodna i energooszczędna oprawa od wiodącej marki w branży LED idealna do montażu naściennego.

Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego

Korzyści

- Jakość i niezawodność produktów Philips
- energooszczędne LED
- Wodoodporna i odporna na zniszczenia
- Duża różnorodność zastosowań
- Prostokątny zamiennik 1:1 do oprawy TCH329

Cechy

- Nowoczesny, prosty design
- Wysoka wydajność: 100 lm/W
- Zabezpieczone (IP65 i IK08)
- Opcjonalna wersja awaryjna z baterią wystarczającą na 3 godziny
- Opcjonalny czujnik ruchu i światła dziennego (MDU)
- Opcjonalne stopniowe ściemnianie za pomocą przełącznika DIP przy 10% i 20%


Zastosowanie

- Garaże
- wejścia
- Korytarze
- Klatki schodowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Dla wersji MDU (Motion Detection Unit — moduł wykrywania ruchu):
- Zasięg czujnika może się różnić w zależności od konkretnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Silny wiatr i deszcz mogą uruchomić czujnik, jeśli w pobliżu nie znajdują się żadne obiekty takie jak ściany, dach itp.
- Czujnik może zostać uruchomiony przez dowolną wibrację lub ruch. Upewnij się, że czujnik znajduje się daleko od ciągłego sygnału tego rodzaju.

Rysunki techniczne



Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego

Więcej o produkcie




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)



Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	110 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	SDCM≤5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Service Tag
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nie
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nie
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	4000 K	79 lm/W	630 lm	Szeroki rozsył światła
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3000 K	75 lm/W	600 lm	Szeroki rozsył światła
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Kąt rozsyłu światła 110°
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Kąt rozsyłu światła 110°

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	Kąt rozsyłu światła 110°
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	Kąt rozsyłu światła 110°

Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	8 W
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8 W
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	6 W
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	6 W
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwości przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nie	-	-
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nie	-	-
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	Nie	-	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	Nie	-	-
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Tak	Programowalny czujnik ruchu i światła	20%
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Tak	Programowalny czujnik ruchu i światła	20%

Praca w trybie awaryjnym (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystwanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	370 lm	Lithium
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	370 lm	Lithium
34941199	WL055V LED6S/83	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystwanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
	0 PSU WH				
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-	-	-	-
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-

Praca w trybie awaryjnym (2/2)

Order Code	Full Product Name	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	3 h
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	3 h

Order Code	Full Product Name	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-

Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego

		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-

		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

Certyfikaty i zastosowania

		Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)
Order Code	Full Product Name		
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Od 0°C do +25°C	-
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Od 0°C do +25°C	-
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	Od -20°C do +35°C	1

		Zakres temperatury otoczenia	Wartość migotania (PstLM)
Order Code	Full Product Name		
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	Od -20°C do +35°C	1
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Od -20°C do +35°C	1
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Od -20°C do +35°C	1

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	WL055V
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	WL055V
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-

