




Paneles solares para la iluminación solar de Philips.

Subsistema del panel solar

Gama de paneles solares de 20 W a 325 W especialmente diseñados para la iluminación solar vial, la iluminación de proyección y los sistemas solares internos de Philips

Beneficios

- Sólida calidad administrada por la disciplina de calidad de Philips, suministrada por fabricantes de primer nivel
- Personalización disponible
- Diseño listo para usarse para una fácil conexión e instalación
- Certificación TUV

Características

- Conectores con excelente resistencia al desgaste y a los rayos UV para operaciones en entornos hostiles.
- A prueba de factores ambientales según IP67
- Rango de temperatura ambiente: -40~+85 °C
- Simple aplicación de engarce
- Elemento de conexión táctil y audible

Aplicaciones

- Iluminación solar vial
- Iluminación solar de proyección
- Sistemas solares para interiores

Subsistema del panel solar

Versions



Solar Panel Sub System

Solar Panel Sub System

Plano de dimensiones



Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de panel	Monocrystalino
Mecánica y carcasa	
Altura total	3.5 mm
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a 85 °C

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Potencia en vatios máxima del panel	Voltaje del panel
911401857502	450Wp 41V Monocrystalline PV panel	450 W	41 V

Order Code	Full Product Name	Potencia en vatios máxima del panel	Voltaje del panel
911401857202	325Wp 34V Monocrystalline PV panel	325 W	34 V

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Longitud total	Ancho total
911401857502	450Wp 41V Monocrystalline PV panel	2,095 mm	1,039 mm

Order Code	Full Product Name	Longitud total	Ancho total
911401857202	325Wp 34V Monocrystalline PV panel	1,684 mm	1,002 mm

Subsistema del panel solar

