



Tạo cảm giác thoải mái và hài lòng cho văn phòng của bạn

PowerBalance G4

PowerBalance G4 (loại RC650) là dòng đèn chiếu sáng văn phòng hoàn thiện, tạo ra một môi trường hiện đại, linh hoạt và thoải mái giúp kích thích khả năng sáng tạo và cải tiến. Dòng đèn này có nhiều tùy chọn điều khiển (Interact office, Interact pro, POE), giúp dễ dàng quản lý và tiết kiệm năng lượng cho văn phòng của bạn.

Lợi ích

- Thiết kế bên ngoài đẹp mắt và sáng tạo, phù hợp với nhiều môi trường ứng dụng văn phòng khác nhau
- Có nhiều giao diện điều khiển, phù hợp với các giải pháp chiếu sáng văn phòng cao cấp
- Giá trị lm/w cao giúp tiết kiệm năng lượng tốt hơn

Tính năng

- Hiệu quả năng lượng cao ở mức 136lm/w
- CRI90- Tuân thủ tiêu chuẩn WELL
- Có nhiều giao diện điều khiển

Ứng dụng

- Chiếu sáng văn phòng



PowerBalance G4

Phiên bản



PowerBalance G4

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Loại chóa quang học	Chóa phân xạ
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	SDCM<3
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	50.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	6500 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	4000 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	4000 K	>80	140,4 lm/W	4.100 lm
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	4000 K	>90	135,3 lm/W	3.950 lm
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	-	>90	131,7 lm/W	3.950 lm
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	6500 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	4000 K	>80	142,9 lm/W	4.100 lm
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	4000 K	>80	140,4 lm/W	4.100 lm
911401554061	RC650B LED40S8 TWH W60L60	-	>80	136,7 lm/W	4.100 lm
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	-	>90	131,7 lm/W	3.950 lm
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	6500 K	>90	135,3 lm/W	3.950 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Mức tiêu thụ điện
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	Cấp an toàn I	28,7 W
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	Cấp an toàn I	28,7 W
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	Cấp an toàn I	29,2 W
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	Cấp an toàn I	29,2 W
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	Cấp an toàn II	30 W
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	Cấp an toàn I	28,7 W

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Mức tiêu thụ điện
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	Cấp an toàn I	28,7 W
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	Cấp an toàn I	29,2 W
911401554061	RC650B LED40S8 TWH W60L60	Cấp an toàn II	30 W
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	Cấp an toàn II	30 W
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	Cấp an toàn I	29,2 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mờ tối đa
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	Không	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mờ tối đa
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	Không	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mờ tối đa
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	Có	Có thể lập trình
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	Có	Có thể lập trình
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	Có	1%
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	Không	Không áp dụng
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	Không	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mờ tối đa
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	Có	Có thể lập trình
911401554061	RC650B LED40S8 TWH W60L60	Có	1%
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	Có	1%
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	Có	Có thể lập trình

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình
		L90B50
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	37.045 h
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	37.045 h
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	33.817 h
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	33.817 h
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	33.817 h
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	37.045 h

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình
		L90B50
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	37.045 h
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	33.817 h
911401554061	RC650B LED40S8 TWH W60L60	33.817 h
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	33.817 h
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	33.817 h

