



# 为您打造舒心的办公环境

## PowerBalance G4

PowerBalance G4 ( RC650 系列 ) 为品类齐全的办公照明系列产品，可为您打造现代、灵活、舒适的办公环境，帮助提高创造力和创新能力。而且有多个控制选项可选 ( Interact office、Interact pro、POE )，便于您轻松管理办公环境，并实现高效节能。

### 优点

- 采用充满创意的时尚外观设计，适合各种办公应用环境
- 配备多个控制接口，适用于高端办公照明解决方案
- 光效高，能够更好地节约能源


### 特点

- 能效高达 136 lm/w
- CRI 为 90，可准确呈现物体的颜色
- 提供多个控制接口

### 应用

- 办公照明

### 二维绘图



## 一般信息

包含的驱动器	是
设备组件数	1个单位
服务标签	是

## 灯技术

光源的光束角度	120°
光学类型	反射镜

## 操作和电气

线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	否

## 机械和外壳

光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20

## 审批和申请

环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	是
ENEC 标志	-
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒

## 初始性能 (符合 IEC 标准)

初始色度	SDCM<3
光通量误差	+/-10%

## 长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

使用寿命中值 L80B50	50,000 小时
---------------	-----------

## 灯技术

Order Code	Full Product Name	显色指数			
		相关色温 (标称) (CRI)	光效 (额定) (标称) 光通量	光效 (额定) (标称) 光通量	光效 (额定) (标称) 光通量
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	6500 K	>80	142.9 lm/W	4,100 lm
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	4000 K	>80	142.9 lm/W	4,100 lm
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	4000 K	>80	140.4 lm/W	4,100 lm
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	4000 K	>90	135.3 lm/W	3,950 lm
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	-	>90	131.7 lm/W	3,950 lm
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	6500 K	>80	142.9 lm/W	4,100 lm
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	4000 K	>80	142.9 lm/W	4,100 lm
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	4000 K	>80	140.4 lm/W	4,100 lm
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	4000 K	>80	138.7 lm/W	4,855 lm
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	-	>90	131.7 lm/W	3,950 lm
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	6500 K	>90	135.3 lm/W	3,950 lm

## 操作和电气

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	输入电压	功耗
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	安全等级 I	220 至 240 V	28.7 W
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	安全等级 I	220 至 240 V	28.7 W
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	安全等级 I	220 至 240 V	29.2 W
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	安全等级 I	220 至 240 V	29.2 W
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	安全等级 II	220 至 240 V	30 W
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	安全等级 I	220 至 240 V	28.7 W

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	输入电压	功耗
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	安全等级 I	220 至 240 V	28.7 W
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	安全等级 I	220 至 240 V	29.2 W
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	安全等级 I	100 至 277 V	35 W
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	安全等级 II	220 至 240 V	30 W
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	安全等级 I	220 至 240 V	29.2 W

## 控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	否	不适用
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	否	不适用
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	是	可编程版
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	是	可编程版

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	是	1%
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	否	不适用
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	否	不适用
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	是	可编程版

## PowerBalance G4

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	否	不适用
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	是	1%

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	是	可编程版

### 长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	使用寿命中值 L90B50
911401548861	RC650B LED40S865 PSU W30L120	37,045 小时
911401549061	RC650B LED40S840 PSU W30L120	37,045 小时
911401549161	RC650B LED40S840 PSD W30L120	33,817 小时
911401556761	RC650B LED40S940 PSD W30L120	33,817 小时
911401557961	RC650B LED40S9 TWH W30L120	33,817 小时
911401548461	RC650B LED40S865 PSU W60L60	37,045 小时

Order Code	Full Product Name	使用寿命中值 L90B50
911401548661	RC650B LED40S840 PSU W60L60	37,045 小时
911401548761	RC650B LED40S840 PSD W60L60	33,817 小时
911401549761	RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN	37,045 小时
911401557861	RC650B LED40S9 TWH W60L60	33,817 小时
911401580161	RC650B LED40S965 PSD W60L60	33,817 小时

