



Kombinerade laddningsstyrenheter Gen 4.0

ComboCC Gen 4.0

Combo CC Gen 4.0 är det mest omfattande sortimentet med styrenheter för solcellsladdning som lämpar sig för solcellsbelysning för stora, mellanstora och mindre vägar inom tillämpningar utan ström och hybridversioner. Hög systemeffektivitet, optimerad design och lång livslängd säkerställer lägre ägandekostnad. Konfigurerbar och enkel att styra med fjärrövervakning och styrenhet tillgänglig.

Fördelar

- Tre olika plattformar: 200 Wp, 400 Wp och 600 Wp.
- Finns både utan ström och i hybridversioner.
- Kan driva armaturer från 5 000 till 24 000 lumen för en mängd olika tillämpningar med autonomidagar och solinsolation.
- Integrerat LED-driftdon möjliggör systemeffektivitet på upp till 170 lumen/W.
- Integrerade skydds- och styrmoduler.
- Programmering och konfiguration på plats med grafiskt användargränssnitt för panel, batteri och ljusregleringsprofil.
- Vädertåligt armaturhus i metall med flera skyddslager.

Funktioner

- Kompatibelt med Gen 4.0-solcellsarmaturer (BRP38x/39x)
- Finns både utan ström och i hybridversioner.
- Batterityp/spänning/kapacitet, LED-effekt, ljusregleringssteg, PV-panelkapacitet går att konfigurera.
- IP65-armaturhus med IP67-kontaktdon, RH 95 %
- IEC62109-1, IEC61547, CISPR15, IEC62093, IEC61347-2-13, EN50530, IEC62384

ComboCC Gen 4.0

Användning

- Ej integrerat Gen 4.0-sortiment för solcellsgatubelysning.

Versions



ComboCC Gen 4.0

ComboCC Gen 4.0





ComboCC Gen 4.0 Hybrid Supply Unit



ComboCC Gen 4.0 Hybrid Supply Unit

Måttskiss



Drift och elektricitet	
Batterityp	Flera
Kabelanslutningssats	Ingår inte
Laddningsstyrenhetstyp	MPPT
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Kod för kapslingsklass	IP65
Total bredd	111 mm
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Drift och elektricitet

ComboCC Gen 4.0

Order Code	Full Product Name	Effekt för	
		laddningsstyrenheten	Grid-anslutningstyp
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	80 W	Utan ström och hybrid (separat hybridladdare)
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	50 W	Utan ström och hybrid (separat hybridladdare)

Order Code	Full Product Name	Effekt för	
		laddningsstyrenheten	Grid-anslutningstyp
919415811128	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	140 W	Hybrid
919415811131	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	180 W	Hybrid

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Solcellsdriven dimringsprofil
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	Configurable
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	Configurable

Order Code	Full Product Name	Solcellsdriven dimringsprofil
919415811128	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	-
919415811131	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Total höjd	Total längd
919415811130	ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR	49,5 mm	138 mm
919415811127	ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR	49,5 mm	138 mm

Order Code	Full Product Name	Total höjd	Total längd
919415811128	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR	57,7 mm	149 mm
919415811131	ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR	57,7 mm	149 mm

