



For et enkelt steg inn i smart belysning

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

Vi presenterer MasterConnect LEDtubes – smarte ettermonterte LED T8-lyspærer som gir deg en enkel og sømløs måte å oppgradere til tilkoblet belysning. LED-lyspærer fra MasterConnect er enkelt satt opp med en intuitiv app, og programmeres for å maksimere energisparing, samtidig som det gir trådløst og automatisert belysning for din komfort og bekvemmelighet. Dessuten er den fullt skalerbar og oppgraderbar. Hvis du vil dra nytte av ytterligere fordeler som fjernkontrollen eller administrasjonspanelet, kan du beholde de installerte lampene og legge til en gateway for å oppleve alle fordelene ved et skybasert system. Det er den beste måten å ta belysningsløsningene dine til neste nivå.

Fordeler

- Smart bærekraft takket være avansert lysstyring
- Enkel tilkobling med et helt nytt nivå av praktisk installasjon
- Økt komfort gjennom personalisering
- En fremtidssikret løsning som er skalerbar og oppgraderbar

Funksjoner


- Smart ettermontering på eksisterende EM-forkobling eller direkte strømnnett
- Produktlevetid på opptil 60 000 timer
- Enkel å sette opp og kontrollere – med intuitiv app
- Interact ready
- Pålitelig og sikker trådløs teknologi

Søknad

- Kontorer, skoler, detaljhandel og helsesektor
- Parkering, industri og lager

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	60 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	160 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Trådløs dimming
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur		
		(nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	865	2 500 lm
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3 700 lm
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1 050 lm
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1 050 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 W
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	50 °C
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002210502	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
929002210902	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
929002295302	MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh
929002295402	MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

