



Pentru o trecere simplă către iluminatul inteligent

LEDtube conectat EM/rețea T8

Philips LEDtube Connected – lămpi LED T8 inteligente retrofit pentru modernizare, care vă oferă o modalitate ușoară și fără probleme de a face upgrade la iluminat conectat. Aceste tuburi LED Interact Ready pot fi programate pentru a maximiza economiile de energie, oferind în același timp lumină wireless și automatizată pentru confortul și comoditatea dumneavoastră. În plus, acestea sunt complet scalabile și pot fi modernizate. Dacă doriți să vă bucurați de beneficii suplimentare, precum telecomanda sau panoul de control pentru gestionare, puteți pur și simplu să păstrați lămpile pe care le aveți montate și să adăugați un gateway pentru a testa toate avantajele unui sistem bazat pe cloud. Nu există nicio modalitate mai bună de a duce soluțiile de iluminat la nivelul următor.

Beneficii

- Sustenabilitate inteligentă datorită controlului avansat al luminii
- Conectivitate ușoară cu un nivel complet nou de instalare convenabilă
- Confort suplimentar prin personalizare
- O soluție de viitor, care este scalabilă și actualizabilă

Caracteristici

- Modernizare retrofit inteligentă pe balast EM existent sau direct la rețea
- Durată de viață a produsului de până la 75.000 de ore
- Ușor de configurat și controlat – cu aplicație intuitivă
- Pregătit pentru Interact
- Tehnologie wireless fiabilă și sigură

Cerere

- Birouri, spații educaționale, magazine și sănătate
- Parcări, zone industriale și depozite


LEDtube conectat EM/rețea T8

Versions



MC LEDtube G13

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

LEDtube conectat EM/rețea T8

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Ciclu de comutare	200.000
Durată de viață nominală	60.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Dim wireless
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare		
		corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	6500 K	865	3.700 lm
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	4000 K	840	1.050 lm
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	6500 K	865	1.050 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 W
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	65 °C
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	40 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	40 °C

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25 kWh
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	7 kWh

LEDtube conectat EM/rețea T8

