



Die Alternative für Kompaktleuchtstoffla mpen

CorePro LED PLC 2 P

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C 2P ist für den Einsatz an KVG/VVG und 230V geeignet. Die Standard Version ist für die horizontale Montage geeignet. Die CorePro PLC 2P 360D ist rundumstrahlend und kann daher sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden. Außerdem bietet die CorePro PLC 2P 360D mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Lichtfarben in einer einzigen Lampe. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager.

Vorteile

- Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin lenken, wo es benötigt wird
- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen PL-C Kompaktleuchtstofflampen
- Längere Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen PL-C Kompaktleuchtstofflampen
- Robuster und widerstandsfähiger bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Kompaktleuchtstofflampen

CorePro LED PLC 2 P

Merkmale

- Alternative für herkömmliche PL-C Kompaktleuchtstofflampen, erhältlich als 2 Pin (EM: KVG/VVG oder an 230V) und 4 Pin (HF: EVG) Version
- G24d-1 & G24q-2 Sockel: Gleiche Länge wie 13W
- G24d-2 & G24q-2 Sockel: Gleiche Länge wie PL-C 18W
- G24d-3 & G24q-3 Sockel: Gleiche Länge wie PL-C 26W
- Sofortiges Licht ohne Flackern und Brummen
- Kein Glas (Polycarbonat), dadurch robuster
- Frei von Quecksilber

Anwendung

- Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten
- Hauptanwendungsbereich sind Downlights, die in sogenannten Verkehrszonen eingesetzt sind

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Versions




CorePro LED PLC 3CCT 2P G24d 20241203

Product standard image

Product standard image


Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

CorePro LED PLC 2 P

Abmessungsskizzen



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

Allgemeine Informationen	
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	PL-C
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Socket
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 Grad	3000 K	830	600 lm	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 Grad	4000 K	840	660 lm

CorePro LED PLC 2 P

Full						Full					
Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste			Order	Product	Ausstrahlungswinkel	Ähnlichste		
Code	Name	(Nom)	Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom	Code	Name	(Nom)	Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
03501100	CorePro	360 Grad	3000 K	3000/4000/6500	810 lm	28760000	830 2P				
	LED						G24d-3				
	PLC						CorePro	120 Grad	4000 K	840	1.100 lm
	360D						LED				
	5.9W						PLC				
	3CCT						8.9W				
28754900	2P					03503500	840 2P				
	G24d						G24d-3				
	CorePro	120 Grad	3000 K	830	700 lm		CorePro	360 Grad	3000 K	3000/4000/6500	930 lm
	LED						LED				
	PLC						PLC				
	6.9W						360D				
28756300	830 2P					03505900	6.9W				
	G24d-2						3CCT				
	CorePro	120 Grad	4000 K	840	770 lm		2P				
	LED						G24d				
	PLC						CorePro	360 Grad	3000 K	3000/4000/6500	1.240 lm
	6.9W						LED				
28758700	840 2P					03505900	PLC				
	G24d-2						360D				
	CorePro	120 Grad	3000 K	830	990 lm		8.9W				
	LED						3CCT				
	PLC						2P				
	8.9W						G24d				

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh

