



La nuova generazione d'illuminazione LED PLC 2P a risparmio energetico, sostituzione perfetta a una tradizionale lampada CFLNI

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P, sorgente luminosa LED, alternativa perfetta a una fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, assicura risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.

Vantaggi

- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto alle lampade tradizionali
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi d'illuminazione esistenti con la tecnologia LED
- Prodotto e procedura di installazione completamente sicuri

CorePro LED PLC 2P

Caratteristiche

- Elevata efficienza energetica
- Facilità di installazione, compatibile con reattore elettromagnetico
- Formato tradizionale che si adatta agli apparecchi esistenti
- Assenza di mercurio


Applicazione

- Hotel, ristoranti e bar, uffici, applicazioni industriali e domestiche

Versions




Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

CorePro LED PLC 2P

Disegno tecnico



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

Informazioni generali	
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	30.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	PL-C
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 °	3000 K	830	600 lm
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 °	4000 K	840	660 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	810 lm

CorePro LED PLC 2P

Full Product		Angolo del fascio	Temperatura di colore correlata	Flusso luminoso	
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	Codice colore	
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	120 °	3000 K	830	700 lm
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	120 °	4000 K	840	770 lm
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 °	3000 K	830	990 lm
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	120 °	4000 K	840	1.100 lm

Full Product		Angolo del fascio	Temperatura di colore correlata	Flusso luminoso	
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	Codice colore	
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	930 lm
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	3000/4000/6500	1.240 lm



Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

