



Yeni nesil, enerji tasarruflu LED PLC 2P tüplü aydınlatma

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre eder. Bu ürün, genel aydınlatma uygulamalarında geleneksel aydınlatmadan LED teknolojisine geçiş yapmak için ideal çözümdür: Temel aydınlatma gereksinimlerini karşılar, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve çevre dostudur.

Faydaları

- Az enerji tüketimi sayesinde enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
- Geleneksel lambalara oranla 2-3 kat daha uzun kullanım ömrü sayesinde düşük bakım maliyeti
- Mevcut aydınlatma armatürlerin LED teknolojisine en hızlı ve en kolay geçiş yolu
- Tamamıyla güvenli ürün ve montaj süreci

Özellikler

- Yüksek enerji verimliliği
- Kolay kurulum
- Mevcut aydınlatma armatürleri ile birebir değişim imkanı
- Cıva içermez

Uygulama

- Konaklama, perakende, ofis, endüstriyel ve ev uygulamaları



CorePro LED PLC 2P

Versions



SPPR MLEDGA 0025

Boyutlu çizim



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm

CorePro LED PLC 2P

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G24d-2
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	30.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	6,5 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	65 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PL-C
--------------	------

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 35 °C
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
54127200	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	3000 K	830	650 lm
54129600	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	4000 K	840	700 lm

