



Нове покоління енергозберігаючих світлодіодних трубчастих світильників PLC 2P

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P інтегрує світлодіодне джерело світла в традиційний флуоресцентний форм-фактор. Цей виріб є ідеальним рішенням для загального освітлення: він відповідає основним вимогам до освітлення, забезпечує значне енергозбереження та є безпечним для довкілля.

Переваги

- Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
- Менші витрати на обслуговування завдяки у 2–3 рази довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
- Найшвидший і найпростіший спосіб модернізації існуючих світильників до світлодіодної технології
- Абсолютно безпечний виріб і процес встановлення

Характеристики


- Високий рівень енергоефективності
- Просте встановлення
- Звичайний форм-фактор для вбудовування в існуючі світильники
- Без ртуті

Застосування

- Готелі, крамниці, офіси, промислове та домашнє застосування

CorePro LED PLC 2P

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

Загальна інформація	
Цикл перемикання	50 000
Номинальний термін служби	30 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	82
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	75 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	PL-C
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +35 °C

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	3000 K	830	600 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	4000 K	840	660 lm

CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product Name	Корельована	Код	Світловий
		колірна температура (ном.)		
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	3000 K	830	700 lm
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	4000 K	840	770 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована	Код	Світловий
		колірна температура (ном.)		
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	3000 K	830	990 lm
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	4000 K	840	1100 lm



Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929003757002	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
929003757202	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
929003757302	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
929003757402	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
929003757502	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

