



La nuova generazione d'illuminazione LED PLC 4P a risparmio energetico, perfetta sostituta delle tradizionali CFLNI

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P una sorgente luminosa LED che sostituisce perfettamente le versioni fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.

Vantaggi

- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto alle lampade tradizionali
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi d'illuminazione esistenti con la tecnologia LED
- Prodotto e procedura di installazione completamente sicuri

Caratteristiche

- Elevata efficienza energetica
- Facilità di installazione, compatibile con reattori elettronici
- Formato tradizionale che si adatta agli apparecchi esistenti
- Assenza di mercurio

CorePro LED PLC 4P

Applicazione

- Hotel, ristoranti e bar, uffici, applicazioni industriali e domestiche

Versions




SPPR MLEDGA 0026




Product standard image

Disegno tecnico



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	105 mm	125 mm	141 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	105 mm	125 mm	141 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

CorePro LED PLC 4P

Informazioni generali	
Durata nominale	30.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	120 °
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PL-C

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco	Ciclo di commutazione on/off
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2	50.000
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2	50.000
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT	200.000
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT	200.000

Order Code	Full Product Name	Attacco	Ciclo di commutazione on/off
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT	200.000
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT	200.000
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT	200.000
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT	200.000

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Indice di resa cromatica			
		Temperatura di colore correlata (Nom)	(CRI)	Codice colore	Flusso luminoso
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	83	830	650 lm
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	83	840	700 lm
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	82	830	600 lm
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	82	840	660 lm

Order Code	Full Product Name	Indice di resa cromatica			
		Temperatura di colore correlata (Nom)	(CRI)	Codice colore	Flusso luminoso
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	82	830	700 lm
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	82	840	770 lm
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	82	830	990 lm
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	82	840	1.100 lm

Funzionamento e parte elettrica

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	30000-80000 Hz	30000-80000 Hz	6,5 W
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	30000-80000 Hz	30000-80000 Hz	6,5 W
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	Da 50 a 60 Hz	-	5,5 W
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	Da 50 a 60 Hz	-	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	Da 50 a 60 Hz	-	6,5 W
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	Da 50 a 60 Hz	-	6,5 W
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	Da 50 a 60 Hz	-	9,5 W
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	Da 50 a 60 Hz	-	9,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	66 °C
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	66 °C
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C


Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	-
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	-
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	Smerigliata
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	Smerigliata

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	Smerigliata
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	Smerigliata
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	Smerigliata
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	Smerigliata

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/ 1000 h
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	Da -20 °C a 35 °C	7 kWh
54121000	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	Da -20 °C a 35 °C	7 kWh
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	Da -20 a +45 °C	6 kWh
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	Da -20 a +45 °C	6 kWh
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	Da -20 a +45 °C	7 kWh
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	Da -20 a +45 °C	7 kWh
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	Da -20 a +45 °C	10 kWh
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	Da -20 a +45 °C	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

