



Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia światłówkowego LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Korzyści

- Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty konserwacji dzięki 2-, 3-krotnie dłuższemu okresowi eksploatacji niż konwencjonalnych lamp
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejących opraw oświetleniowych na technologię LED
- Całkowicie bezpieczny produkt i proces instalacji

Cechy

- Wysoka energooszczędność
- Łatwa instalacja
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw
- Bez rtęci

CorePro LED PLC 4P

Zastosowanie


- Zastosowania w hotelach, sklepach, biurach, przemyśle i w mieszkaniach

Wersje




SPPR MLEDGA 0026

Rysunki techniczne



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	105 mm	125 mm	141 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

CorePro LED PLC 4P

Informacje ogólne	
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PL-C

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka	Cykl Przelączania
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2	50 000
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT	200 000
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT	200 000
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT	200 000

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka	Cykl Przelączania
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT	200 000
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT	200 000
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT	200 000

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Kod barwy	Strumień Świetlny
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	83	830	650 lm
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	82	830	600 lm
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	82	840	660 lm
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	82	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Kod barwy	Strumień Świetlny
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	82	840	770 lm
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	82	830	990 lm
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	82	840	1 100 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość	Częstotliwość	Zużycie energii
		wejściowa	linii	
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	30000-80000 Hz	30000-80000 Hz	6,5 W
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	50 do 60 Hz	-	5,5 W
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	50 do 60 Hz	-	5,5 W
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	50 do 60 Hz	-	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość	Częstotliwość	Zużycie energii
		wejściowa	linii	
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	50 do 60 Hz	-	6,5 W
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	50 do 60 Hz	-	9,5 W
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	50 do 60 Hz	-	9,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura
		obudowy (Nom)
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	66 °C
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura
		obudowy (Nom)
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C


Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	-
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	Matowy
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	Matowy
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	Matowy

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	Matowy
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	Matowy
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	Matowy

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
		otoczenia	
54119700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	Od -20°C do 35°C	7 kWh
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	Od -20°C do +45°C	6 kWh
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	Od -20°C do +45°C	6 kWh
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	Od -20°C do +45°C	7 kWh
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	Od -20°C do +45°C	7 kWh
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	Od -20°C do +45°C	10 kWh
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	Od -20°C do +45°C	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

